


Styrskena standardtyp, med din-kontaktfäste, plast, 160 mm, 2 mm spårbredd, Röd, 1 par

KATALOGNUMMER

64560-074



Med styrskenan av standardtyp med kontaktfäste kan användaren fästa din-kontakterna (en 60603-2 (din 41612)) direkt på styrskenorna. Gäller endast Euroboards med måtten 100 x 160 mm och 100 x 220 mm. Lämplig för RatiopacPRO/-AIR, PropacPRO, CompacPRO och EuropacPRO.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Enkel och ekonomisk montering av kontakter via snäppanslutningar som alternativ till z-skenor eller horisontella skenor med integrerad z-skena

För enkelt Euroboard-format 100 x 160 mm eller 100 x 220 mm; inte lämplig för dubbelt Euroboard-format

Styrskena i plast, ett stycke, röd, för spårbredd 2 mm

Kan fästas i horisontella skenor i Al-extrudering

Kan klämmas fast i en 1,5 mm tjock platta

Förvaringstemperatur: Från -40 oC ... 130 oC

PRODUKTATTRIBUT

Förpackningskvantitet: 2

Kortdjup: 160mm

Spårbredd: 2

Färg: Röd

Överensstämmer med.: EN 60603-2 (DIN 41612)

Material: Polybutentereftalat

Produktfamilj: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac

Produkttyp: Styrskena

Typ: Standard med din-kontakt

Fungerar med.: Underrack; Fall; Chassi

Förpackningsenhet: Para ihop

Net Weight: 0.021kg

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Leverans sker i standardpaket. Priset är per enskild artikel.

Tänk på att leveranser kan utföras i angivna SPQ (SPQ, t.ex. 5 stycken, 10 stycken, 50 stycken, etc.). Olika orderkvantiteter (t.ex. 2 stycken) kan ändras till nästa möjliga leveranskvantitet = Standardförpackningskvantitet.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE