

Styrskena med kodning för CompactPCI/VME64x, PC, 160 mm, 2 mm spårbredd, Grå

KATALOGNUMMER

64568-090



Ny generation wih styrskenor av kodningstyp för kretskort eller plug-in-enheter. Bildar ett tillförlitligt gränssnitt mellan underställets mekanik och underenheterna. Med den optimerade designen och det nya högkvalitativa plastmaterialet förbättrades inte bara stabiliteten avsevärt, utan även brandsäkerhetsegenskaperna förbättrades. Vilket innebär att materialet säkerställer låg brandfarlighet, låg röktoxicitet och densitet och uppfyller kraven i en 45545-2 (brandsäkerhet i järnvägsfordon) som ställer R22, R23 och R24 med.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

NY generation med styrskenor av kodningstyp i plast för tillförlitlig fasthållning av kretskort eller plug-in-enheter

Avsevärt ökad stabilitet tack vare optimerad design och material av hög kvalitet (PC)

Förbättrade brandsäkerhetsegenskaper, uppfyller kraven i en 45545-2 R22, R23 och R24 med HL3

Halogenfri enligt IEC 61249-2-21

Kan klippas i horisontella skenor (Al extrudering) eller i 1,5 mm tjocka plattor

Kan skruvas fast på de horisontella skenorna typ H och R för högre krav på stötar och vibrationer

ESD-klämma finns som tillval för ledande kontakt mellan PCB och horisontell skena

Förvaringstemperatur: Från -40 oC... 130 OC

PRODUKTATTRIBUT

Material: Fiberförstärkt plast

Färg: Grå

Förpackningskvantitet: 1

Kortdjup: 160mm

Spårbredd: 2

Överensstämmer med.: EN 45545-2

Produktfamilj: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac

Produkttyp: Styrskena

Typ: Kodning

Fungerar med.: Underrack; Fall; 19-tums chassi; System

Gross Weight: 0.008kg

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Tänk på att leveranser kan utföras i angivna SPQ (SPQ, t.ex. 5 stycken, 10 stycken, 50 stycken, etc.). Olika orderkvantiteter (t.ex. 2 stycken) kan ändras till nästa möjliga leveranskvantitet = Standardförpackningskvantitet.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplikering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE