


Typ av styrskena tillbehör, PC, 220 mm, 2,5 mm spårbredd, Röd

KATALOGNUMMER

64568-102



Ny generation styrskenor av tillbehörstyp för kretskort eller plug-in-enheter. Bildar ett tillförlitligt gränssnitt mellan underställets mekanik och underenheterna.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

DEN NYA generationens plaststyrskenor av tillbehörstyp för tillförlitlig fasthållning av kretskort eller insticksenheter

Avsevärt ökad stabilitet tack vare optimerad design och material av hög kvalitet (PC)

Förbättrade brandsäkerhetsegenskaper, uppfyller kraven i en 45545-2 R22, R23 och R24 med HL3

Halogenfri enligt IEC 61249-2-21

Kan klippas i horisontella skenor (Al extrudering) eller i 1,5 mm tjocka plattor

Kan skruvas fast på de horisontella skenorna typ H och R för högre krav på stötar och vibrationer

ESD-klämma finns som tillval för ledande kontakt mellan PCB och horisontell skena

Förvaringstemperatur: Från -40 oC... 130 OC

PRODUKTATTRIBUT

Färg: Röd

Material: Fiberförstärkt plast

Förpackningskvantitet: 1

Kortdjup: 220mm

Spårbredd: 2.5

Överensstämmer med.: EN 45545-2

Produktfamilj: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac

Produkttyp: Styrskena

Typ: Tillbehör

Fungerar med.: Underrack; Fall; 19-tums chassi; System

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Tänk på att leveranser kan utföras i angivna SPQ (SPQ, t.ex. 5 stycken, 10 stycken, 50 stycken, etc.). Olika orderkvantiteter (t.ex. 2 stycken) kan ändras till nästa möjliga leveranskvantitet = Standardförpackningskvantitet.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE