



Kontakttyp H, en 60603, din 41612, hona, 15 kontakter, faston 6,3 mm

KATALOGNUMMER

69001-733



Hane/hona din-kontakt form H. kravklass 2 enligt en 60603 (din 41642).

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Kravklass 2 enligt en 60603 (din 41642)

Separat kodning

Kodningen på kontakten

PRODUKTATTRIBUT

Typ: Honkontakter

Förpackningskvantitet: 1

Antal kontakter: 15

Kontaktmaterial: Silverpläterad

Anslutningens breddsteg: 5.08mm

Minsta krypavstånd, kontakt-kontakt: 8mm

Minsta luftgap, kontakt-kontakt: 4.5mm

Max. ström vid 20 C.: 6A

Max. kontaktmotstånd: 8mΩ

Max insättning och tillbakadragande kraft: 90N

Testspänning (UEFF), kontakt-kontakt: 1.55kV

Testspänning (UEFF), Kontakt-jord: 2.5kV

Radtilldelning: Z; D.

Slutför: Silverpläterad

Produkttyp: Kontakt

Fungerar med.: Frontpaneler

Anslutningstyp: Fästdon, 6,3 mm

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:

nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE