

# 235 Card-Lok

## KATALOGNUMMER

**A235-3.80TM2.5**



Serien 235 har en sluten konstruktion som ger maximal styvhet och motståndskraft mot distorsion under belastning. Dubbla främre och bakre gängor ger snabb kläm- och frigöringsåtgärd medan den medföljande fjädern bibehåller segmentens inriktning vilket gör det enkelt att sätta i dem.

WARNING: Denna produkt kan utsätta dig för kemikalier inklusive krom (hexavalenta föreningar), som är känd för delstaten Kalifornien för att orsaka cancer och reproduktiv hälsa problem. Mer information finns på [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

## DESIGN

Längd 97 mm (3,80 tum) till 325 mm (12,80 tum), steg om 12,7 mm (0,5 tum)

Minsta expansion 8,64 mm (0,340 tum)

Flexibla monteringsalternativ

Profil 5,84 mm (0,230 tum) x 7,32 mm (0,288 tum)

Vikt 1,34 g/cm (0,120 oz)

Finns med guld Chem film, klar Chem film, svart anodiserad, hård svart anodiserad, eller elektrolös nickelplätering

3 segment, utan skaft

För kallväggsapplikationer

Skruv aktiverad

Genomsnittlig klämkraft (4,80 tum, svart anodiserad) = 329 lbs

## PRODUKTATTRIBUT

Produkttyp: PCB-hållare

Material: Aluminium

Typ: Utan skaft

Termisk prestanda: Bra

Profil: 5.84 x 7.32 mm

Låskraft: 136 – 181kgf

Mellanrumsbredd: PCB + (8.0 - 8.9 mm)

## YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Från tid till annan kan nVent ändra sina produktspecifikationer så att de överensstämmer med tillämpliga industristandarder, militära standarder eller andra relevanta standarder. Om inte annat överenskommits skriftligen, kan annullerade eller ersatta militära specifikationer certifieras enligt de senaste eller ersätter specifikationerna. Produkter som tillverkas i enlighet med sådana specifikationer kommer att anses vara helt kompatibla oavsett om du har underrättats om sådana ändringar, även om de skiljer sig från den ursprungliga specifikationen eller de som kunden hänvisar till.

## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**