

Kuverteringsmaskin/utdragare med hög kraft 311

KATALOGNUMMER

HF311-TC



HF311-serien har utformats i enlighet med VITA 48,4 och 48,5 för att ge upp till 20:1 mekaniska fördelar för in- och utdragning av kretskort med kontakter med hög densitet. Den integrerade fjädern ger positivt tryck på kontakterna vid aktivering av Card Lok och konsekvent självkompensering för korttoleranser. HF311-TC är idealisk för underhåll på andra nivå; kan användas med handskar på handen och inga specialverktyg behövs.

WARNING: Denna produkt kan utsätta dig för kemikalier inklusive krom (hexavalenta föreningar), som är känd för delstaten Kalifornien för att orsaka cancer och reproduktiv hälsa problem. Mer information finns på www.P65Warnings.ca.gov.

DESIGN

Designad i enlighet med VITA 48,4 och 48,5 specifikationer

Bibehåller positivt tryck på anslutningarna

Kompatibel med 2: A nivåns underhåll; kan användas med handskar på handen, inga specialverktyg krävs

Ger självkompensation för bräddtoleranser

Integrerad låsmekanism

Tillgänglig sedsilkscreen

PRODUKTATTRIBUT

Produkttyp: Kuverteringsmaskin/utdragare för kretskort

Med PIN: Nej

Material: Aluminiumlegering 6061-T6

Slutför: Hård svart anodiserad

Designfunktion: Toleranskompensation

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Från tid till annan kan nVent ändra sina produktspecifikationer så att de överensstämmer med tillämpliga industristandarder, militära standarder eller andra relevanta standarder. Om inte annat överenskommits skriftligen, kan annullerade eller ersatta militära specifikationer certifieras enligt de senaste eller ersätter specifikationerna. Produkter som tillverkas i enlighet med sådana specifikationer kommer att anses vara helt kompatibla oavsett om du har underrättats om sådana ändringar, även om de skiljer sig från den ursprungliga specifikationen eller de som kunden hänvisar till.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE