

E225-kort Lok

KATALOGNUMMER

VE225-3.80T2



Serie E225 Card Lok har en integrerad ejektor som aktiveras av skruven, kraften frigör PC-kortet från dess passande kontakt utan att skada kretsar, komponenter eller anslutningsstift.

WARNING: Denna produkt kan utsätta dig för kemikalier inklusive krom (hexavalenta föreningar), som är känd för delstaten Kalifornien för att orsaka cancer och reproduktiv hälsa problem. Mer information finns på www.P65Warnings.ca.gov.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Profil 5,72 mm (0,225 tum) x 6,86 mm (0,270 tum)

För kallväggsapplikationer

Längd 97 mm (3,80 tum) till 325 mm (12,80 tum), steg om 12,7 mm (0,5 tum)

3 segment, utan skaft

Vikt 1,34 g/cm (0,120 oz)

Finns med guld Chem film, klar Chem film, svart anodiserad, hård svart anodiserad, eller elektrolös nickelplätering

Flexibla monteringsalternativ

Minsta expansion 8,26 mm (0,325 tum)

Skruv aktiverad

Integrerad ejektor

Genomsnittlig klämkraft (4,80 tum, svart anodiserad) = 274 lbs

PRODUKTATTRIBUT

Produkttyp: PCB-hållare

Material: Aluminium

Typ: Utan skaft

Termisk prestanda: Genomsnitt

Profil: 5.72 x 6.86 mm

Låskraft: 91 – 136kgf

Mellanrumsbredd: PCB + (7.0 - 7.9 mm)

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Från tid till annan kan nVent ändra sina produktspecifikationer så att de överensstämmer med tillämpliga industristandarder, militära standarder eller andra relevanta standarder. Om inte annat överenskommits skriftligen, kan annullerade eller ersatta militära specifikationer certifieras enligt de senaste eller ersätter specifikationerna. Produkter som tillverkas i enlighet med sådana specifikationer kommer att anses vara helt kompatibla oavsett om du har underrättats om sådana ändringar, även om de skiljer sig från den ursprungliga specifikationen eller de som kunden hänvisar till.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE