

# EuropacPRO 19-tums subrack kit för bakplan, tung, eftermonterad avskärmning, främre handtag

Ej EMC-skärmad underrack för bakplansmontering, tung version med toxsvetsade sidopaneler och främre handtag.



## CERTIFIERINGAR



## DESIGN

Subrack med sidopanel typ H ("tung"), 19-tums fäste är ordentligt fastsatt på sidopanelen (tox-kallsvetsat)

Levereras som platsbesparande platt-pack

Bakre horisontell skena för montering på bakplan med isoleringslist

Horisontell rälstyp "tung"

Stöt- och vibrationstålighet upp till 5 g.

IP 20, i enlighet med IEC 60529

Stöt- och vibrationstestade enligt de tyska Bahnstandarderna BN 411002, BN 411003

Inre och yttre mått i enlighet med: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101,1

Installerad belastning upp till 15 kg

Version med främre handtag

## SPECIFIKATIONER

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| <b>Material:</b>      | Aluminium                 |
| <b>Slutför:</b>       | Anodiserad; Passiviserade |
| <b>EMC-skärmning:</b> | Nej                       |
| <b>Produkttyp:</b>    | Subrack/chassi            |

Table 1/3

| Katalognummer | Rackhöjd | Djup  | Förpackningskvantitet | För montering | Kortdjup                            | Packningstyp          |
|---------------|----------|-------|-----------------------|---------------|-------------------------------------|-----------------------|
| 24567-161     | 3U       | 175mm | 1                     | Bakplan       | 160mm                               | Rostfritt stål<br>EMC |
| 24567-162     | 3U       | 235mm | 1                     | Bakplan       | 160mm,<br>220mm                     | Rostfritt stål<br>EMC |
| 24567-163     | 3U       | 295mm | 1                     | Bakplan       | 160mm,<br>220mm,<br>280mm           | Rostfritt stål<br>EMC |
| 24567-164     | 3U       | 355mm | 1                     | Bakplan       | 160mm,<br>220mm,<br>280mm,<br>340mm | Rostfritt stål<br>EMC |
| 24567-461     | 6U       | 175mm | 1                     | Bakplan       | 160mm                               | Rostfritt stål<br>EMC |
| 24567-462     | 6U       | 235mm | 1                     | Bakplan       | 160mm,<br>220mm                     | Rostfritt stål<br>EMC |
| 24567-463     | 6U       | 295mm | 1                     | Bakplan       | 160mm,<br>220mm,<br>280mm           | Rostfritt stål<br>EMC |
| 24567-464     | 6U       | 355mm | 1                     | Bakplan       | 160mm,<br>220mm,<br>280mm,<br>340mm | Rostfritt stål<br>EMC |

Table 2/3

| Katalognummer | Stöt- och vibrationstolerans | Handtag medföljer | Montering | Överensstämmer med. | Rackbredd | Statisk belastning |
|---------------|------------------------------|-------------------|-----------|---------------------|-----------|--------------------|
| 24567-161     | 5g (force)                   | Ja                | Rack      | IEC 60297-3-103     | 84HP      | 15kg               |
| 24567-162     | 5g (force)                   | Ja                | Rack      | IEC 60297-3-103     | 84HP      | 15kg               |
| 24567-163     | 5g (force)                   | Ja                | Rack      | IEC 60297-3-103     | 84HP      | 15kg               |

| Katalognummer | Stöt- och vibrationstolerans | Handtag medföljer | Montering | Överensstämmer med. | Rackbredd | Statisk belastning |
|---------------|------------------------------|-------------------|-----------|---------------------|-----------|--------------------|
| 24567-164     | 5g (force)                   | Ja                | Rack      | IEC 60297-3-103     | 84HP      | 15kg               |
| 24567-461     | 5g (force)                   | Ja                | Rack      | IEC 60297-3-103     | 84HP      | 15kg               |
| 24567-462     | 5g (force)                   | Ja                | Rack      | IEC 60297-3-103     | 84HP      | 15kg               |
| 24567-463     | 5g (force)                   | Ja                | Rack      | IEC 60297-3-103     | 84HP      | 15kg               |
| 24567-464     | 5g (force)                   | Ja                | Rack      | IEC 60297-3-103     | 84HP      | 15kg               |

Table 3/3

| Katalognummer | Certifieringar | Snabbleverans |
|---------------|----------------|---------------|
| 24567-161     | RoHS           | Nej           |
| 24567-162     | RoHS, DB       | Nej           |
| 24567-163     | DB, RoHS       | Nej           |
| 24567-164     | RoHS, DB       | Nej           |
| 24567-461     | RoHS, DB       | Nej           |
| 24567-462     | DB, RoHS       | Nej           |
| 24567-463     | RoHS, DB       | Nej           |
| 24567-464     | DB, RoHS       | Nej           |

## YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Individuell konfiguration: Brett utbud av varianter i höjd, bredd och djup; styrskenor för en mängd olika tillämpningar; interiöralternativ; tillbehör och monteringsmaterial.

## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**