We connect and protect

EuropacPRO 19-tums subracksats för bakplan, robust, skärmad

Subrack med förstärkta horisontella skenor och sidopaneler för montering på bakplan.

CERTIFIERINGAR

RoHS COMPLIANT

DESIGN

Subrack med sidopanel och horisontell skena, typ R ”robust” med 3 hål för ökad stabilitet (+60% jämfört med 2 hål för ”tunga” skenor)

Aluminiumkonstruktion

Bakre horisontell skena för montering på bakplan med isoleringslist. Särskilda adapterskenor gör det möjligt att montera ledningsbundna kylda enheter

Inre och yttre mått i enlighet med: IEC 60297-3-100, -101, - 102, -103, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10

EMC på cirka 40 dB vid 1 GHz, 30 dB vid 2 GHz, förutsatt att fronten är täckt med skärmade frontpaneler, testning enligt VG 95373 del 15

IP 20, i enlighet med IEC 60529

Stöt- och vibrationstestad enligt mil 167, IEC 61587 DL 3, mil 810 G, mil 901D. Stöt- och vibrationstålig i alla tre axiella riktningar.

Levereras som platsbesparande platt-pack

Modifieringar som utskärningar, olika ytbehandlingar eller dimensioner finns tillgängliga. Subrack med teleskopskenor kan användas för skåpmontering på begäran

Horisontell skentyp ”robust”

SPECIFIKATIONER

Material: Aluminium

Slutför: Anodiserad; Passiviserade

Produkttyp: Subrack/chassi

EMC-skärmning: Ja

Table 1/3

Katalognummer	Rackhöjd	Djup	Förpackningsk vantitet	För montering	Kortdjup	Packningstyp
24567-149	3U	295mm	1	Bakplan	160mm	Textil EMC
24567-449	6U	295mm	1	Bakplan	160mm	Textil EMC

Table 2/3

Katalognummer	Stöt- och vibrationstoleransans	Handtag medföljer	Montering	Överensstämmer med.	Rackbredd	Statisk belastning
24567-149	25g (force)	Ja	Rack	IEC 60297-3-103, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11, MIL 167, MIL 810 G., MIL 901 D, IEC 61587 DL3	84HP	25kg
24567-449	25g (force)	Ja	Rack	IEC 60297-3-103, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11, MIL 167, MIL 810 G., MIL 901 D, IEC 61587 DL3	84HP	25kg

Table 3/3

Katalognummer	Snabbleverans
24567-149	Nej
24567-449	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Testrapporter online.

Individuell konfiguration: Brett utbud av varianter i höjd, bredd och djup; styrskenor för en mängd olika tillämpningar; interiöralternativ; tillbehör och monteringsmaterial.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America
All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe
Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia
Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India
Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närstående bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.