

EuropacPRO 19-tums subracksats för bakplan, skärmat

EMC-skärmat underrack för montering på bakplan, baksidan täcks av en bakpanel.



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Subrack med sidopanel typ F ("flexibelt"), främre 19-tums fäste medföljer, djupjusterbart 19-tums fäste säljs separat (ingår inte i levererade artiklar)

Levereras som platsbesparande platt-pack

Modifieringar som utskärningar, olika ytbehandlingar eller dimensioner finns tillgängliga

EMC på cirka 40 dB vid 1 GHz, 30 dB vid 2 GHz, förutsatt att fronten är täckt med skärmade frontpaneler, testning enligt VG 95373 del 15

IP 20, i enlighet med IEC 60529

Aluminiumkonstruktion

Inre och yttre mått i enlighet med: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101,1

Bakre horisontell skena för montering på bakplan med isoleringslist

Horisontell skentyp "Light"

SPECIFIKATIONER

Material:	Aluminium
Slutför:	Anodiserad; Passiviserade

Produkttyp: Subrack/chassi

EMC-skärmning: Ja

Table 1/2

Katalognummer	Rackhöjd	Djup (D)	Förpackningskvantitet	För montering	Kortdjup	Packningstyp
24563-142	3U	235mm	1	Bakplan	160mm, 220mm	Textil EMC
24563-143	3U	295mm	1	Bakplan	160mm, 220mm, 280mm	Textil EMC
24563-144	3U	355mm	1	Bakplan	160mm, 220mm, 280mm	Textil EMC
24563-145	3U	415mm	1	Bakplan	160mm, 220mm, 280mm	Textil EMC
24563-146	3U	475mm	1	Bakplan	160mm, 220mm, 280mm	Textil EMC
24563-442	6U	235mm	1	Bakplan	160mm, 220mm	Textil EMC
24563-443	6U	295mm	1	Bakplan	160mm, 220mm, 280mm	Textil EMC
24563-444	6U	355mm	1	Bakplan	160mm, 220mm, 280mm	Textil EMC
24563-445	6U	415mm	1	Bakplan	160mm, 220mm, 280mm	Textil EMC
24563-446	6U	475mm	1	Bakplan	160mm, 220mm, 280mm	Textil EMC

Table 2/2


Katalognummer	Handtag medföljer	Montering	Överensstämmer med.	Rackbredd	Statisk belastning	Snabbleverans
24563-142	Nej	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	11kg	Nej
24563-143	Nej	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	11kg	Nej
24563-144	Nej	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	11kg	Nej

Katalognummer	Handtag medföljer	Montering	Överensstämmer med.	Rackbredd	Statisk belastning	Snabbleverans
24563-145	Nej	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	11kg	Nej
24563-146	Nej	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	11kg	Nej
24563-442	Nej	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	11kg	Nej
24563-443	Nej	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	11kg	Nej
24563-444	Nej	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	11kg	Nej
24563-445	Nej	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	11kg	Nej
24563-446	Nej	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	11kg	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Individuell konfiguration: Brett utbud av varianter i höjd, bredd och djup; styrskenor för en mängd olika tillämpningar; interiöralternativ; tillbehör och monteringsmaterial.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE