

EuropacPRO 19-tums subracksats för bakplan, glidskena, eftermontering av skärmning

Ej skärmat underrack för bakplan kan underrack monteras på glidskenor för att stödja underrack inuti ett skåp.



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Subrack med sidopanel typ F ("flexibel"), 19-tums fäste är justerbart i djup

Subrack kan användas med glidskenor

Bakre horisontella skenor för montering på bakplan med isoleringslist

Installerad belastning upp till 11 kg

Gängad insats, isoleringsremsa förmonterad

SPECIFIKATIONER

Material:	Aluminium
Slutför:	Anodiserad; Passiviserade
EMC-skärmning:	Nej
Produkttyp:	Subrack/chassi

Table 1/2

Katalognummer	Rackhöjd	Djup	Förpackningskvantitet	För montering	Kortdjup	Packningstyp
---------------	----------	------	-----------------------	---------------	----------	--------------

24553-132	3U	235mm	1	Bakplan	160mm, 220mm	Rostfritt stål EMC
24553-133	3U	295mm	1	Bakplan	160mm, 220mm, 280mm	Rostfritt stål EMC
24553-134	3U	355mm	1	Bakplan	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Rostfritt stål EMC
24553-432	6U	235mm	1	Bakplan	160mm, 220mm	Rostfritt stål EMC
24553-433	6U	295mm	1	Bakplan	160mm, 220mm, 280mm	Rostfritt stål EMC
24553-434	6U	355mm	1	Bakplan	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Rostfritt stål EMC

Table 2/2

Katalognummer	Handtag medföljer	Montering	Överensstämmer med.	Rackbredd	Statisk belastning	Snabbleverans
24553-132	Nej	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	11kg	Nej
24553-133	Nej	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	11kg	Nej
24553-134	Nej	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	11kg	Nej
24553-432	Nej	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	11kg	Nej
24553-433	Nej	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	11kg	Nej
24553-434	Nej	Rack	IEC 60297-3-103	84HP	11kg	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Alternativ produkt för äldre EuropacLab och Europac subrack serier.

Individuell konfiguration: Brett utbud av varianter i höjd, bredd och djup; styrskenor för en mängd olika tillämpningar; interiöralternativ; tillbehör och monteringsmaterial.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE