

EuropacPRO 19-tums subrack-sats för din-kontakt, glidskena, eftermonterad avskärmning



Oskärmat underrack för din Connector Montage en 60603-2, Subrack kan monteras på glidskenor för att stödja underrack inuti ett skåp.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Subrack med sidopanel typ F ("flexibel"), 19-tums fäste med skåra för glidskena

Installerad belastning upp till 11 kg

Subrack kan användas med glidskenor

Horisontella skenor, baktill, för kontaktmontering (IEC 60603-2/din 41612)

Gängad insats förmonterad

SPECIFIKATIONER

Statisk belastning:	11kg
EMC-skärmning:	Nej
Produkttyp:	Subrack/chassi

Table 1/3

Katalognummer	Rackhöjd	Djup	Förpackningskvantitet	För montering	Kortdjup	Packningstyp
---------------	----------	------	-----------------------	---------------	----------	--------------

24553-192	3U	235mm	1	Din-kontakt	160mm, 220mm	Rostfritt stål EMC
24553-193	3U	295mm	1	Din-kontakt	160mm, 220mm, 280mm	Rostfritt stål EMC
24553-194	3U	355mm	1	Din-kontakt	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Rostfritt stål EMC
24553-492	6U	235mm	1	Din-kontakt	160mm, 220mm	Rostfritt stål EMC
24553-493	6U	295mm	1	Din-kontakt	160mm, 220mm, 280mm	Rostfritt stål EMC
24553-494	6U	355mm	1	Din-kontakt	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Rostfritt stål EMC

Table 2/3						
Katalognumme r	Handtag medföljer	Montering	Överensstäm mer med.	Slutför	Material	Rackbredd
24553-192	Nej	Rack	IEC 60297-3- 103	Anodiserad, Passiviserade	Aluminium	84HP
24553-193	Nej	Rack	IEC 60297-3- 103	Anodiserad, Passiviserade		84HP
24553-194	Nej	Rack	IEC 60297-3- 103	Anodiserad, Passiviserade		84HP
24553-492	Nej	Rack	IEC 60297-3- 103	Anodiserad, Passiviserade		84HP
24553-493	Nej	Rack	IEC 60297-3- 103	Anodiserad, Passiviserade		84HP
24553-494	Nej	Rack	IEC 60297-3- 103	Anodiserad, Passiviserade		84HP

Table 3/3	
Katalognummer	Snabbleverans
24553-192	Nej
24553-193	Nej

Katalognummer	Snabbleverans
24553-194	Nej
24553-492	Nej
24553-493	Nej
24553-494	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Individuell konfiguration: Brett utbud av varianter i höjd, bredd och djup; styrskenor för en mängd olika tillämpningar; interiöralternativ; tillbehör och monteringsmaterial.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE