

EuropacPRO 19-tums subrack-kit för järnväg, eftermontering av skydd, SNCF

Subrack för järnvägstillämpningar, överensstämmer med SNCF Standard, oskärmade versioner.



CERTIFIERINGAR



DESIGN

SNCF-listad, EuropacPRO-fer, testad enligt NF F 61-005 och NF F 60-002

Fästet på 19 tum är ordentligt fastsatt på sidopanelen (tox-kallsvetsat) och är särskilt lämpat för höga mekaniska påfrestningar (vibrationstålighet)

Sidostöd enligt NFF-standard gör det lättare att föra in underrack i (skåpets)ram. Den dubbla skruvpositionen på 19 tum ger extra säkerhet (NFF-standard)

IP 20, i enlighet med IEC 60529

Modifieringar som utskärningar, olika ytbehandlingar eller dimensioner finns tillgängliga

Levereras som platsbesparande platt-pack

Aluminiumkonstruktion

Horisontell rälstyp "tung"

SPECIFIKATIONER

Statisk belastning:	15kg
Material:	Aluminium
Slutför:	Anodiserad; Passiviserade

Överensstämmelse med: IEC 60297-3-103; SNCF NFF 61005; SNCF NFF 60002

EMC-skärmning: Nej

Produkttyp: Subrack/chassi

Table 1/2

Katalognummer	Rackhöjd	Rackbredd	Djup	Förpackningskvantitet	För montering	Kortdjup
21500-070	6U	36HP	320mm	1	Bakplan	220mm
21500-027	6U	84HP	320mm	1	Bakplan	220mm
21500-067	3U	36HP	320mm	1	Bakplan	220mm
21500-029	3U	84HP	320mm	1	Bakplan	220mm

Table 2/2

Katalognummer	Packningstyp	Stöt- och vibrationstolerans	Handtag medföljer	Montering	Certifieringar	Snabbleverans
21500-070	Textil EMC	5g (force)	Ja	Rack	RoHS	Nej
21500-027	Textil EMC	5g (force)	Ja	Rack	RoHS, SNCF	Nej
21500-067	Textil EMC	5g (force)	Ja	Rack	RoHS	Nej
21500-029	Textil EMC	5g (force)	Ja	Rack	RoHS, SNCF	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Testrapporter finns tillgängliga online.

Fer = ferroviaire = franska järnvägar, 1 T = 4 HP = 20,32 mmReceptl/monteringsram för underrack, rostfritt stål, 9 T eller 21 T på begäran.

Uttag/monteringsram för underrack, rostfritt stål, 9 T eller 21 T på begäran.

Individuell konfiguration: Brett utbud av varianter i höjd, bredd och djup; styrskenor för en mängd olika tillämpningar; interiöralternativ; tillbehör och monteringsmaterial.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation,

missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE