


EuropacPRO Advanced EMC 45, 19-tums subrack-sats för bakplan, tung, EMC-skärmad, med främre handtag

EMC-skärmad underrack för montering på bakplan, tung version med toxsvetsade sidopaneler.



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Avancerat EMC-underrack med i genomsnitt 45 % förbättrad RF-skärmningseffektivitet jämfört med en standard EuropacPRO, testad enligt en 61000-5-7*Väntande

Topp- och bottenkydd med EMC- och luftflödesoptimerad perforering uppfyller kraven i brandsäkerhetsstandarden en 62368-1

Extra sidopanelskydd för ökad lateral RF-avskärmning

Horisontella skenor och sidopaneler av typ H (?tung?) för tuffa miljöer

Bakre horisontell skena för direkt bakplansmontering utan isoleringslist

Stöt- och vibrationstålig upp till 5 g, testad enligt en 61373 klass 1, kategori B.

Installationslast upp till 15 kg

Kompatibel med packningar i textil och rostfritt stål

Inre och yttre mått i enlighet med: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101,1

Versioner med och utan handtag fram

Levereras som platsbesparande platta paket, modifieringar och monteringstjänster på begäran

SPECIFIKATIONER

Statisk belastning: 15kg
Produkttyp: Subrack/chassi
EMC-skärmning: Ja

Table 1/3

Katalognummer	Rackhöjd	Djup	Förpackningskvantitet	För montering	Kortdjup	Packningstyp
24563-900	3U	235mm	1	Bakplan	160mm	Textil EMC
24563-901	3U	295mm	1	Bakplan	160mm	Textil EMC
24563-903	3U	355mm	1	Bakplan	160mm	Textil EMC
24563-910	6U	235mm	1	Bakplan	160mm	Textil EMC
24563-911	6U	295mm	1	Bakplan	160mm	Textil EMC
24563-913	6U	355mm	1	Bakplan	160mm	Textil EMC
24563-950	3U	235mm	1	Bakplan	160mm	Textil EMC
24563-951	3U	295mm	1	Bakplan	160mm	Textil EMC
24563-953	3U	355mm	1	Bakplan	160mm	Textil EMC
24563-960	6U	235mm	1	Bakplan	160mm	Textil EMC
24563-961	6U	295mm	1	Bakplan	160mm	Textil EMC
24563-963	6U	355mm	1	Bakplan	160mm	Textil EMC

Table 2/3

Katalognummer	Stöt- och vibrationstolerans	Handtag medföljer	Montering	Överensstämmer med.	Slutför	Material
24563-900	5g (force)	Ja	Rack	IEC 60297-3-103	Anodiserad, Passiviserade	Aluminium

Katalognummer	Stöt- och vibrationstolerans	Handtag medföljer	Montering	Överensstämmer med.	Slutför	Material
24563-901	5g (force)	Ja	Rack	IEC 60297-3-103	Anodiserad, Passiviserade	Aluminium
24563-903	5g (force)	Ja	Rack	IEC 60297-3-103	Anodiserad, Passiviserade	Aluminium
24563-910	5g (force)	Ja	Rack	IEC 60297-3-103	Anodiserad, Passiviserade	Aluminium
24563-911	5g (force)	Ja	Rack	IEC 60297-3-103	Anodiserad, Passiviserade	Aluminium
24563-913	5g (force)	Ja	Rack	IEC 60297-3-103	Anodiserad, Passiviserade	Aluminium
24563-950	5g (force)	Nej	Rack	IEC 60297-3-103	Anodiserad, Passiviserade	Aluminium
24563-951	5g (force)	Nej	Rack	IEC 60297-3-103	Anodiserad, Passiviserade	Aluminium
24563-953	5g (force)	Nej	Rack	IEC 60297-3-103	Anodiserad, Passiviserade	Aluminium
24563-960	5g (force)	Nej	Rack	IEC 60297-3-103	Anodiserad, Passiviserade	Aluminium
24563-961	5g (force)	Nej	Rack	IEC 60297-3-103	Anodiserad, Passiviserade	Aluminium
24563-963	5g (force)	Nej	Rack	IEC 60297-3-103	Anodiserad, Passiviserade	Aluminium

Table 3/3

Katalognummer	Rackbredd	Snabbleverans
24563-900	84HP	Nej
24563-901	84HP	Nej
24563-903	84HP	Nej
24563-910	84HP	Nej
24563-911	84HP	Nej

Katalognummer	Rackbredd	Snabbleverans
24563-913	84HP	Nej
24563-950	84HP	Nej
24563-951	84HP	Nej
24563-953	84HP	Nej
24563-960	84HP	Nej
24563-961	84HP	Nej
24563-963	84HP	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Individuell konfiguration: Brett utbud av varianter i höjd, bredd och djup; styrskenor för en mängd olika tillämpningar; interiöralternativ; tillbehör och monteringsmaterial.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE