


EuropacPRO Advanced EMC 45 övre och undre skydd, skruvade på sidopanel, Ø 2,3 mm



En täckplatta används för elektromagnetisk avskärmning eller som mekaniskt skydd. Locket kan skruvas fast på sidopanelen.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Topp- och bottenkydd med EMC och luftflödesoptimerad perforering, uppfyller kraven i brandsäkerhetsstandarden en 62368-1, perforeringsdiameter Ø 2,3 mm, grad 50%

För variabel positionering av horisontella skenor, t.ex. för kretskort med standardformat

Täckplatta för bultning på sidopanelen

Lämplig för användning med alla horisontella skenor, förutom robusta

SPECIFIKATIONER

Material:	Aluminium
Produkttyp:	Täckplatta
Produktfamilj:	EuropacPRO
Slutför:	Passiviserade
Typ:	Perforerad
Fungerar med.:	Underrack

Table 1/1

Katalognummer	Rackbredd	Djup	Förpackningskvantitet	Förpackningsenhet	Snabbleverans
24563-560	42HP	175mm	2	Para ihop	Nej
24563-556	36HP	235mm	2	Para ihop	Nej
24563-660	63HP	175mm	2	Para ihop	Nej
24563-760	84HP	175mm	2	Para ihop	Nej
24563-761	84HP	235mm	2	Para ihop	Nej
24563-762	84HP	275mm	2	Para ihop	Nej
24563-764	84HP	295mm	2	Para ihop	Nej
24563-766	84HP	415mm	2	Para ihop	Nej
24563-765	84HP	355mm	2	Para ihop	Nej
24563-555	36HP	175mm	2	Para ihop	Nej
24563-561	42HP	235mm	2	Para ihop	Nej
24563-562	42HP	275mm	2	Para ihop	Nej
24563-563	42HP	277.75mm	2	Para ihop	Nej
24563-564	42HP	295mm	2	Para ihop	Nej
24563-661	63HP	235mm	2	Para ihop	Nej
24563-662	63HP	275mm	2	Para ihop	Nej
24563-663	63HP	295mm	2	Para ihop	Nej
24563-763	84HP	277.75mm	2	Para ihop	Nej

Katalognummer	Rackbredd	Djup	Förpackningskvantitet	Förpackningsenhet	Snabbleverans
24563-767	84HP	495mm	2	Para ihop	Nej

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE