

EuropacPRO Advanced EMC Plus, 19-tums subracksats för bakplan, tungt, EMC-skärmad, med främre handtag

EMC-skärmad underrack för montering på bakplan, tung version med toxsvetsade sidopaneler.

NEW PRODUCT



DESIGN

Avancerat EMC-subrack med i genomsnitt 60 % förbättrad RF-skärmningseffektivitet jämfört med en standard EuropacPRO, testad enligt en 61000-5-7

Dubbel mesh topp- och bottenskydd med EMC och luftflödesoptimerad perforering, uppfyller kraven i brandsäkerhetsstandarden en 62368-1

Extra sidopannelskydd för ökad lateral RF-avskärmning

Horisontella skenor och sidopaneler av typ H (?tung?) för tuffa miljöer

Bakre horisontell skena för direkt bakplansmontering utan isoleringslist

Stöt- och vibrationstålig upp till 5 g, testad enligt en 61373 klass 1, kategori B.

Installationslast upp till 15 kg

Kompatibel med U-frontpanelpackningar i textil och rostfritt stål

Inre och yttre mått i enlighet med: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101,1

Versioner med och utan handtag fram

Levereras som platsbesparande platta paket, modifieringar och monteringstjänster på begäran

SPECIFIKATIONER

Statisk belastning:	15kg
Produkttyp:	Subrack/chassi
EMC-skärmning:	Ja

Table 1/3

Katalognummer	Rackhöjd	Djup	Förpackningskvantitet	För montering	Kortdjup	Stöt- och vibrationstolerans
24563-920	3U	235mm	1	Bakplan	160mm	5g (force)
24563-921	3U	295mm	1	Bakplan	160mm	5g (force)
24563-922	3U	295mm	1	Bakplan	220mm	5g (force)
24563-923	3U	355mm	1	Bakplan	160mm	5g (force)
24563-924	3U	355mm	1	Bakplan	220mm	5g (force)
24563-925	3U	355mm	1	Bakplan	280mm	5g (force)
24563-930	6U	235mm	1	Bakplan	160mm	5g (force)
24563-931	6U	295mm	1	Bakplan	160mm	5g (force)
24563-932	6U	295mm	1	Bakplan	220mm	5g (force)
24563-933	6U	355mm	1	Bakplan	160mm	5g (force)
24563-934	6U	355mm	1	Bakplan	220mm	5g (force)
24563-935	6U	355mm	1	Bakplan	280mm	5g (force)
24563-970	3U	235mm	1	Bakplan	160mm	5g (force)
24563-971	3U	295mm	1	Bakplan	160mm	5g (force)
24563-972	3U	295mm	1	Bakplan	220mm	5g (force)
24563-973	3U	355mm	1	Bakplan	160mm	5g (force)
24563-974	3U	355mm	1	Bakplan	220mm	5g (force)

Katalognummer	Rackhöjd	Djup	Förpackningskvantitet	För montering	Kortdjup	Stöt- och vibrationstolerans
24563-975	3U	355mm	1	Bakplan	280mm	5g (force)
24563-980	6U	235mm	1	Bakplan	160mm	5g (force)
24563-981	6U	295mm	1	Bakplan	160mm	5g (force)
24563-982	6U	295mm	1	Bakplan	220mm	5g (force)
24563-983	6U	355mm	1	Bakplan	160mm	5g (force)
24563-984	6U	355mm	1	Bakplan	220mm	5g (force)
24563-985	6U	355mm	1	Bakplan	280mm	5g (force)

Table 2/3						
Katalognummer	Handtag medföljer	Montering	Överensstämmer med.	Slutför	Material	Rackbredd
24563-920	Ja	Rack	IEC 60297-3-103	Anodiserad, Passiviserade	Aluminium	84HP
24563-921	Ja	Rack	IEC 60297-3-103	Anodiserad, Passiviserade	Aluminium	84HP
24563-922	Ja	Rack	IEC 60297-3-103	Anodiserad, Passiviserade	Aluminium	84HP
24563-923	Ja	Rack	IEC 60297-3-103	Anodiserad, Passiviserade	Aluminium	84HP
24563-924	Ja	Rack	IEC 60297-3-103	Anodiserad, Passiviserade	Aluminium	84HP
24563-925	Ja	Rack	IEC 60297-3-103	Anodiserad, Passiviserade	Aluminium	84HP
24563-930	Ja	Rack	IEC 60297-3-103	Anodiserad, Passiviserade	Aluminium	84HP
24563-931	Ja	Rack	IEC 60297-3-103	Anodiserad, Passiviserade	Aluminium	84HP
24563-932	Ja	Rack	IEC 60297-3-103	Anodiserad, Passiviserade	Aluminium	84HP

Katalognummer	Handtag medföljer	Montering	Överensstämmer med.	Slutför	Material	Rackbredd
24563-933	Ja	Rack	IEC 60297-3-103	Anodiserad, Passiviserade	Aluminium	84HP
24563-934	Ja	Rack	IEC 60297-3-103	Anodiserad, Passiviserade	Aluminium	84HP
24563-935	Ja	Rack	IEC 60297-3-103	Anodiserad, Passiviserade	Aluminium	84HP
24563-970	Nej	Rack	IEC 60297-3-103	Anodiserad, Passiviserade	Aluminium	84HP
24563-971	Nej	Rack	IEC 60297-3-103	Anodiserad, Passiviserade	Aluminium	84HP
24563-972	Nej	Rack	IEC 60297-3-103	Anodiserad, Passiviserade	Aluminium	84HP
24563-973	Nej	Rack	IEC 60297-3-103	Anodiserad, Passiviserade	Aluminium	84HP
24563-974	Nej	Rack	IEC 60297-3-103	Anodiserad, Passiviserade	Aluminium	84HP
24563-975	Nej	Rack	IEC 60297-3-103	Anodiserad, Passiviserade	Aluminium	84HP
24563-980	Nej	Rack	IEC 60297-3-103	Anodiserad, Passiviserade	Aluminium	84HP
24563-981	Nej	Rack	IEC 60297-3-103	Anodiserad, Passiviserade	Aluminium	84HP
24563-982	Nej	Rack	IEC 60297-3-103	Anodiserad, Passiviserade	Aluminium	84HP
24563-983	Nej	Rack	IEC 60297-3-103	Anodiserad, Passiviserade	Aluminium	84HP
24563-984	Nej	Rack	IEC 60297-3-103	Anodiserad, Passiviserade	Aluminium	84HP
24563-985	Nej	Rack	IEC 60297-3-103	Anodiserad, Passiviserade	Aluminium	84HP

Table 3/3

Katalognummer	Packningstyp	Snabbleverans
24563-920	Textil EMC, Rostfritt stål EMC	Nej
24563-921	Textil EMC, Rostfritt stål EMC	Nej

Katalognummer	Packningstyp	Snabbleverans
24563-922	Textil EMC, Rostfritt stål EMC	Nej
24563-923	Textil EMC, Rostfritt stål EMC	Nej
24563-924	Textil EMC, Rostfritt stål EMC	Nej
24563-925	Textil EMC, Rostfritt stål EMC	Nej
24563-930	Textil EMC, Rostfritt stål EMC	Nej
24563-931	Textil EMC, Rostfritt stål EMC	Nej
24563-932	Textil EMC, Rostfritt stål EMC	Nej
24563-933	Textil EMC, Rostfritt stål EMC	Nej
24563-934	Textil EMC, Rostfritt stål EMC	Nej
24563-935	Textil EMC, Rostfritt stål EMC	Nej
24563-970	Textil EMC, Rostfritt stål EMC	Nej
24563-971	Textil EMC, Rostfritt stål EMC	Nej
24563-972	Textil EMC, Rostfritt stål EMC	Nej
24563-973	Textil EMC, Rostfritt stål EMC	Nej
24563-974	Textil EMC, Rostfritt stål EMC	Nej
24563-975	Textil EMC, Rostfritt stål EMC	Nej
24563-980	Textil EMC, Rostfritt stål EMC	Nej
24563-981	Textil EMC, Rostfritt stål EMC	Nej

Katalognummer	Packningstyp	Snabbleverans
24563-982	Textil EMC, Rostfritt stål EMC	Nej
24563-983	Textil EMC, Rostfritt stål EMC	Nej
24563-984	Textil EMC, Rostfritt stål EMC	Nej
24563-985	Textil EMC, Rostfritt stål EMC	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Individuell konfiguration: Brett utbud av varianter i höjd, bredd och djup; styrskenor för en mängd olika tillämpningar; interiöralternativ; tillbehör och monteringsmaterial.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE