


EuropacPRO Advanced EMC Plus, Dual Mesh topp- och bottenskydd, skruvad till sidopanel

NEW PRODUCT



En täckplatta används för elektromagnetisk skärmning och som mekaniskt skydd. Kåpan kan skruvas fast på sidopanelen.

DESIGN

Dubbel mesh topp- och bottenskydd med EMC och luftflöde optimerad perforering, för högsta RF-avskärmning krav

Uppfyller kraven i brandsäkerhetsstandarden en 62368-1

För PCB med standardformat

Täckplatta för bultning på sidopanelen

Lämplig för användning med alla horisontella skenor, förutom robusta

SPECIFIKATIONER

Material:	Aluminium
Produkttyp:	Täckplatta
Produktfamilj:	EuropacPRO
Slutför:	Passiviserade
Typ:	Perforerad
Fungerar med.:	Underrack

Table 1/1

Katalognummer	Djup	Förpackningskvantitet	Rackbredd	Kortdjup	Förpackningsethet	Snabbleverans
24563-770	175mm	2	84HP	160mm	Para ihop	Nej
24563-771	235mm	2	84HP	160mm	Para ihop	Nej

Katalognummer	Djup	Förpackningskvantitet	Rackbredd	Kortdjup	Förpackningsenhet	Snabbleverans
24563-772	275mm	2	84HP	160mm	Para ihop	Nej
24563-780	235mm	2	84HP	220mm	Para ihop	Nej
24563-774	295mm	2	84HP	160mm	Para ihop	Nej
24563-781	295mm	2	84HP	220mm	Para ihop	Nej
24563-773	277.75mm	2	84HP	160mm	Para ihop	Nej
24563-775	355mm	2	84HP	160mm	Para ihop	Nej
24563-776	415mm	2	84HP	160mm	Para ihop	Nej
24563-777	475mm	2	84HP	160mm	Para ihop	Nej
24563-782	355mm	2	84HP	220mm	Para ihop	Nej
24563-783	415mm	2	84HP	220mm	Para ihop	Nej
24563-784	475mm	2	84HP	220mm	Para ihop	Nej
24563-790	295mm	2	84HP	280mm	Para ihop	Nej
24563-791	355mm	2	84HP	280mm	Para ihop	Nej
24563-792	415mm	2	84HP	280mm	Para ihop	Nej
24563-793	475mm	2	84HP	280mm	Para ihop	Nej

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplikering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE