

EuropacPRO Advanced EMC Side Panel Covers for C-Profile Adaptors



Aluminium Side panel 3 mm to increase the EMC shielding effect of the subrack by increasing the material thickness and covering the not needed cut-outs. In this version specially prepared for the installation of an adapter for fixing the subrack with C-profile telescopic slides in a cabinet.

DESIGN

Side panel covers for increased lateral RF shielding, specially prepared for the installation of an adapter for fixing the subrack with C-profile telescopic slides in a cabinet

Assembled on the outside of the standard side panel

Assembly material included

Compatible C-profile adaptors can be found in the recommended accessory section

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Produkttyp	Produktfamilj	Typ	Rackhöjd	Djup	EMC-skydd
24563-355	Sidopanel	EuropacPRO	Typ H	3U	175mm	Ja
24563-356	Sidopanel	EuropacPRO	Typ H	3U	235mm	Ja
24563-359	Sidopanel	EuropacPRO	Typ H	3U	295mm	Ja
24563-360	Sidopanel	EuropacPRO	Typ H	3U	355mm	Ja
24563-361	Sidopanel	EuropacPRO	Typ H	3U	415mm	Ja
24563-362	Sidopanel	EuropacPRO	Typ H	3U	495mm	Ja
24563-375	Sidopanel	EuropacPRO	Typ H	6U	175mm	Ja

Katalognummer	Produkttyp	Produktfamilj	Typ	Rackhöjd	Djup	EMC-skydd
24563-376	Sidopanel	EuropacPRO	Typ H	6U	235mm	Ja
24563-379	Sidopanel	EuropacPRO	Typ H	6U	295mm	Ja
24563-380	Sidopanel	EuropacPRO	Typ H	6U	355mm	Ja
24563-381	Sidopanel	EuropacPRO	Typ H	6U	415mm	Ja
24563-382	Sidopanel	EuropacPRO	Typ H	6U	495mm	Ja

Table 2/2

Katalognummer	Längd	Material	Yta	Antal i förpackningen	Paketenhet	Snabbleverans
24563-355	175mm	Aluminium	Passiverad	2	Par	Nej
24563-356	235mm	Aluminium	Passiverad	2	Par	Nej
24563-359	295mm	Aluminium	Passiverad	2	Par	Nej
24563-360	355mm	Aluminium	Passiverad	2	Par	Nej
24563-361	415mm	Aluminium	Passiverad	2	Par	Nej
24563-362	495mm	Aluminium	Passiverad	2	Par	Nej
24563-375	175mm	Aluminium	Passiverad	2	Par	Nej
24563-376	235mm	Aluminium	Passiverad	2	Par	Nej
24563-379	295mm	Aluminium	Passiverad	2	Par	Nej
24563-380	355mm	Aluminium	Passiverad	2	Par	Nej
24563-381	415mm	Aluminium	Passiverad	2	Par	Nej

Katalognummer	Längd	Material	Yta	Antal i förpackningen	Paketenhet	Snabbleverans
24563-382	495mm	Aluminium	Passiverad	2	Par	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Side panel and 19" bracket are tox-cold welded together. toxen = Clinching technique, without add aids. This takes place with special tools and high pressure.

Versions besides 3 and 6 U available on request.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE