


EuropacPRO täckplatta för bultning till sidopanel



En täckplatta används för elektromagnetisk avskärmning eller som mekaniskt skydd. Locket kan skruvas fast på sidopanelen.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

För variabel positionering av horisontella skenor, t.ex. för kretskort med standardformat

Perforeringsgrad 58 %

Lämplig för användning med alla horisontella skenor

SPECIFIKATIONER

Material:	Aluminium
Produkttyp:	Täckplatta
Produktfamilj:	EuropacPRO
Yta:	Passiviserade
Typ:	Perforerad
Fungerar med:	Underrack

Table 1/1

Katalognummer	Rackbredd	Djup	Antal i förpackningen	Paketenhet	Vridmoment	Snabbleverans
---------------	-----------	------	-----------------------	------------	------------	---------------

24560-061	42HP	275mm	2	Para ihop		Nej
24560-062	63HP	275mm	2	Para ihop		Nej
24560-063	84HP	275mm	2	Para ihop		Nej
24560-064	42HP	175mm	2	Para ihop	2.1N·m	Nej
24560-065	42HP	235mm	2	Para ihop	2.1N·m	Nej
24560-066	42HP	295mm	2	Para ihop	2.1N·m	Nej
24560-071	63HP	175mm	2	Para ihop	2.1N·m	Nej
24560-072	63HP	235mm	2	Para ihop	2.1N·m	Nej
24560-073	63HP	295mm	2	Para ihop	2.1N·m	Nej
24560-078	84HP	175mm	2	Para ihop	2.1N·m	Nej
24560-079	84HP	235mm	2	Para ihop	2.1N·m	Nej
24560-080	84HP	295mm	2	Para ihop	2.1N·m	Nej
24560-081	84HP	355mm	2	Para ihop	2.1N·m	Nej
24560-082	84HP	415mm	2	Para ihop	2.1N·m	Nej
24560-083	84HP	475mm	2	Para ihop	2.1N·m	Nej
24579-090	42HP	277.75mm	2	Para ihop	2.1N·m	Nej
24579-092	84HP	277.75mm	2	Para ihop	2.1N·m	Nej

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister,

egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE