


# EuropacPRO perforerad skena för kontaktdon



Perforerad plattskena för montering av kontakter m.m. EN 60603-2 och din 41612, på VT horisontella skenor.

## CERTIFIERINGAR



## DESIGN

Tillsammans med bakre horisontella skenor, VT

För kontaktmontering enligt en 60603-2, din 41612

## SPECIFIKATIONER

- Material:** Aluminium
- Slutför:** Passiviserade
- Produkttyp:** Perforerad skena

Table 1/2

| Katalognummer | Rackbredd | Förpackningskvantitet | Längd | Produktfamilj | Fungerar med. | Certifieringar |
|---------------|-----------|-----------------------|-------|---------------|---------------|----------------|
|---------------|-----------|-----------------------|-------|---------------|---------------|----------------|

|           |      |   |          |                                                                               |                 |      |
|-----------|------|---|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|
| 20822-053 | 8HP  | 4 | 40.64mm  | EuropacPRO,<br>RatiopacPRO,<br>RatiopacPRO<br>AIR,<br>CompacPRO,<br>PropacPRO | Underrack, Fall |      |
| 20822-051 | 20HP | 4 | 101.6mm  | EuropacPRO                                                                    | Underrack       | RoHS |
| 20822-049 | 28HP | 4 | 142.24mm | EuropacPRO,<br>RatiopacPRO,<br>RatiopacPRO<br>AIR,<br>CompacPRO,<br>PropacPRO | Underrack, Fall | RoHS |
| 20822-046 | 40HP | 4 | 203.2mm  | EuropacPRO                                                                    | Underrack       | RoHS |
| 20822-050 | 42HP | 4 | 213.36mm | EuropacPRO,<br>RatiopacPRO,<br>RatiopacPRO<br>AIR,<br>CompacPRO,<br>PropacPRO | Underrack, Fall | RoHS |
| 20822-047 | 60HP | 4 | 304.8mm  | EuropacPRO,<br>RatiopacPRO,<br>RatiopacPRO<br>AIR,<br>CompacPRO,<br>PropacPRO | Underrack, Fall | RoHS |
| 20822-048 | 84HP | 4 | 431.8mm  | EuropacPRO,<br>RatiopacPRO,<br>RatiopacPRO<br>AIR,<br>CompacPRO,<br>PropacPRO | Underrack, Fall | RoHS |
| 20822-052 | 4HP  | 4 | 20.32mm  | EuropacPRO,<br>RatiopacPRO,<br>RatiopacPRO<br>AIR,<br>CompacPRO,<br>PropacPRO | Underrack, Fall |      |

Table 2/2

| Katalognummer | Snabbleverans |
|---------------|---------------|
| 20822-053     | Nej           |
| 20822-051     | Nej           |

| Katalognummer | Snabbleverans |
|---------------|---------------|
| 20822-049     | Nej           |
| 20822-046     | Nej           |
| 20822-050     | Nej           |
| 20822-047     | Nej           |
| 20822-048     | Nej           |
| 20822-052     | Nej           |

## YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

En gängad insats krävs för att fästa den perforerade skenan på den horisontella skenan.

## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**