


EuropacPRO bakre huv för EMC-packning i rostfritt stål



Den bakre huven används som en avskärmad bakre gräns och kräver 60 mm utrymme. Om den bakre huven används måste därför sidopanelens djup vara 60 mm större än brädans djup. Kontakt mellan den bakre huven och de horisontella skenorna skapas av täckplattans kontaktlist i rostfritt stål. Därför behövs ingen ytterligare EMC-tätning. Den bakre huven kan inte användas samtidigt som den bakre hörnprofilen.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Den bakre huven används som en avskärmad bakre gräns. Den bakre huven kräver 60 mm utrymme. Om den bakre huven används måste därför sidopanelens djup vara 60 mm större än brädans djup. Exempel: För ett bräddjup på 160 mm används en sidopanel (med bakre huv) på 235 mm (175 mm + 60 mm)

Kontakt mellan den bakre huven och de horisontella skenorna skapas av täckplattans kontaktlist i rostfritt stål. Därför behövs ingen ytterligare EMC-tätning

Den bakre huven kan inte användas samtidigt som den bakre hörnprofilen

För EMC-skärmning beställer du EMC-packning för horisontell skena separat.

SPECIFIKATIONER

Material:	Aluminium
Produkttyp:	Omslag
Produktfamilj:	EuropacPRO
Yta:	Passiviserade
Typ:	Bakre huv
Fungerar med:	Underrack

Table 1/1

Katalognummer	Rackhöjd	Rackbredd	Antal i förpackningen	Snabbleverans
34561-752	3U	84HP	1	Nej
34561-763	6U	63HP	1	Nej
34561-750	3U	42HP	1	Nej
34561-764	6U	84HP	1	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Antal skruvar som krävs per bakre huv: 3 U-underställ 10 skruvar; 6 U-underställ 16 skruvar.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE