


Främre handtag i ett stycke, Bredd 12,2 mm



Handtaget kan monteras på ett underställ eller en 19-tums frontpanel. Finns med klar eller svart anodiserad yta. Handtagen kommer att bultas från baksidan.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Statisk lastkapacitet 30 kg/par.

Bultad bakifrån

SPECIFIKATIONER

Material:	Aluminium
Produktfamilj:	EuropacPRO
Produkttyp:	Handtag
Fungerar med.:	Underrack

Table 1/2

Katalognummer	Rackhöjd	Slutför	Förpackningskvantitet	Handtagstyp	Färg	Vridmoment
10501-116	1U	Anodiserad	1	Rakt	Silver	
10501-016	2U	Anodiserad	1	Rakt	Silver	

Katalognummer	Rackhöjd	Slutför	Förpackningskvantitet	Handtagstyp	Färg	Vridmoment
10501-004	2U	Anodiserad	1	Rakt	Silver	
10501-025	2U	Anodiserad	1	Rakt	Svart	
10501-005	3U	Anodiserad	1	Rakt	Silver	2.4N·m
10501-020	3U	Anodiserad	1	Vinklat handtag	Silver	2.4N·m
10501-026	3U	Anodiserad	1	Rakt	Svart	2.4N·m
10501-006	4U	Anodiserad	1	Rakt	Silver	
10501-018	4U	Anodiserad	1	Rakt	Silver	2.4N·m
10501-021	4U	Anodiserad	1	Vinklat handtag	Silver	2.4N·m
10501-027	4U	Anodiserad	1	Rakt	Svart	
10501-007	5U	Anodiserad	1	Rakt	Silver	
10501-028	5U	Anodiserad	1	Rakt	Svart	
10501-022	6U	Anodiserad	1	Vinklat handtag	Silver	2.4N·m
10501-008	6U	Anodiserad	1	Rakt	Silver	2.4N·m
10501-029	6U	Anodiserad	1	Rakt	Svart	2.4N·m

Table 2/2

Katalognummer	Snabbleverans
10501-116	Nej
10501-016	Nej
10501-004	Nej

Katalognummer	Snabbleverans
10501-025	Nej
10501-005	Nej
10501-020	Nej
10501-026	Nej
10501-006	Nej
10501-018	Nej
10501-021	Nej
10501-027	Nej
10501-007	Nej
10501-028	Nej
10501-022	Nej
10501-008	Nej
10501-029	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Beställ monteringsatsen separat.

Tänk på att leveranser kan utföras i angivna SPQ (SPQ, t.ex. 5 stycken, 10 stycken, 50 stycken, etc.). Olika orderkvantiteter (t.ex. 2 stycken) kan ändras till nästa möjliga leveranskvantitet = Standardförpackningskvantitet.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE