

Frontpanel, eloxerad med obehandlade kanter, oskärmad

Frontpanel, anodiserad med obehandlade kanter, oskärmad.
Panelerna möjliggör montering på horisontella skenor.



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Frontpanel med delbredd, Al, 2,5 mm

Al, klaranodiserade, obehandlade kanter

SPECIFIKATIONER

Djup (D):	2.5mm
Material:	Aluminium
Slutför:	Anodiserad
Tillbehörstyp:	Frontpanel
Produkttyp:	Frontpanel
Typ:	Frontpanel utan handtag

Table 1/3

Katalognummer	Rackhöjd	Rackbredd	Förpackningskvantitet	Handtagstyp	Montering	Främre finish
30810-433	3U	2HP	1	Ingen	Skruvfront	Anodiserad

Katalognummer	Rackhöjd	Rackbredd	Förpackningskvantitet	Handtagstyp	Montering	Främre finish
30818-272	3U	3HP	1	Ingen	Skruvfront	Anodiserad
30818-273	3U	4HP	1	Ingen	Skruvfront	Anodiserad
30818-274	3U	5HP	1	Ingen	Skruvfront	Anodiserad
30818-275	3U	6HP	1	Ingen	Skruvfront	Anodiserad
30818-277	3U	8HP	1	Ingen	Skruvfront	Anodiserad
30818-747	6U	2HP	1	Ingen	Skruvfront	Anodiserad
30818-517	6U	3HP	1	Ingen	Skruvfront	Anodiserad
30818-276	3U	7HP	1	Ingen	Skruvfront	Anodiserad
30818-518	6U	4HP	1	Ingen	Skruvfront	Anodiserad
30818-279	3U	10HP	1	Ingen	Skruvfront	Anodiserad
30818-519	6U	5HP	1	Ingen	Skruvfront	Anodiserad
30818-281	3U	12HP	1	Ingen	Skruvfront	Anodiserad
30818-520	6U	6HP	1	Ingen	Skruvfront	Anodiserad
30818-521	6U	7HP	1	Ingen	Skruvfront	Anodiserad
30818-282	3U	14HP	1	Ingen	Skruvfront	Anodiserad
30818-284	3U	16HP	1	Ingen	Skruvfront	Anodiserad
30818-522	6U	8HP	1	Ingen	Skruvfront	Anodiserad
30818-524	6U	10HP	1	Ingen	Skruvfront	Anodiserad

Katalognummer	Rackhöjd	Rackbredd	Förpackningskvantitet	Handtagstyp	Montering	Främre finish
30818-289	3U	21HP	1	Ingen	Skruvfront	Anodiserad
30818-331	3U	63HP	1	Ingen	Skruvfront	Anodiserad
30818-526	6U	12HP	1	Ingen	Skruvfront	Anodiserad
30818-296	3U	28HP	1	Ingen	Skruvfront	Anodiserad
30818-528	6U	14HP	1	Ingen	Skruvfront	Anodiserad
30818-530	6U	16HP	1	Ingen	Skruvfront	Anodiserad
30818-535	6U	21HP	1	Ingen	Skruvfront	Anodiserad
30818-310	3U	42HP	1	Ingen	Skruvfront	Anodiserad
30818-271	2U	84HP	1	Ingen	Skruvfront	Anodiserad
30818-542	6U	28HP	1	Ingen	Skruvfront	Anodiserad
30818-556	6U	42HP	1	Ingen	Skruvfront	Anodiserad
30818-352	3U	84HP	1	Ingen	Skruvfront	Anodiserad
30818-434	4U	84HP	1	Ingen	Skruvfront	Anodiserad
30818-577	6U	63HP	1	Ingen	Skruvfront	Anodiserad
30818-598	6U	84HP	1	Ingen	Skruvfront	Anodiserad

Table 2/3

Katalognummer	Bakre finish	Behandlade kanter	Överensstämmer med.	EMC-skärmning	Höjd (H)	Bredd (W)
30810-433	Anodiserad	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	128.4mm	9.8mm

Katalognummer	Bakre finish	Behandlade kanter	Överensstämmer med.	EMC-skärmning	Höjd (H)	Bredd (W)
30818-272	Anodiserad	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	128.4mm	14.9mm
30818-273	Anodiserad	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	128.4mm	20mm
30818-274	Anodiserad	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	128.4mm	25mm
30818-275	Anodiserad	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	128.4mm	30.1mm
30818-277	Anodiserad	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	128.4mm	40.3mm
30818-747	Anodiserad	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	261.8mm	9.8mm
30818-517	Anodiserad	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	261.8mm	14.9mm
30818-276	Anodiserad	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	128.4mm	35.2mm
30818-518	Anodiserad	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	261.8mm	20mm
30818-279	Anodiserad	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	128.4mm	50.5mm
30818-519	Anodiserad	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	261.8mm	25mm
30818-281	Anodiserad	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	128.4mm	60.6mm
30818-520	Anodiserad	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	261.8mm	30.1mm
30818-521	Anodiserad	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	261.8mm	35.2mm

Katalognummer	Bakre finish	Behandlade kanter	Överensstämmer med.	EMC-skärmning	Höjd (H)	Bredd (W)
30818-282	Anodiserad	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	128.4mm	70.8mm
30818-284	Anodiserad	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	128.4mm	80.9mm
30818-522	Anodiserad	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	261.8mm	40.3mm
30818-524	Anodiserad	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	261.8mm	50.5mm
30818-289	Anodiserad	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	128.4mm	106.3mm
30818-331	Anodiserad	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	128.4mm	319.7mm
30818-526	Anodiserad	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	261.8mm	60.6mm
30818-296	Anodiserad	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	128.4mm	141.9mm
30818-528	Anodiserad	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	261.8mm	70.8mm
30818-530	Anodiserad	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	261.8mm	80.9mm
30818-535	Anodiserad	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	261.8mm	106.3mm
30818-310	Anodiserad	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	128.4mm	213mm
30818-271	Anodiserad	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	84mm	426.4mm
30818-542	Anodiserad	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	261.8mm	141.9mm

Katalognummer	Bakre finish	Behandlade kanter	Överensstämmer med.	EMC-skärmning	Höjd (H)	Bredd (W)
30818-556	Anodiserad	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	261.8mm	213mm
30818-352	Anodiserad	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	128.4mm	426.4mm
30818-434	Anodiserad	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	172.9mm	426.4mm
30818-577	Anodiserad	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	261.8mm	319.7mm
30818-598	Anodiserad	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	261.8mm	426.4mm

Table 3/3

Katalognummer	Certifieringar	Snabbleverans
30810-433	RoHS	Nej
30818-272	RoHS	Nej
30818-273	RoHS	Nej
30818-274	RoHS	Nej
30818-275	RoHS	Nej
30818-277	RoHS	Nej
30818-747	RoHS	Nej
30818-517		Nej
30818-276	RoHS	Nej
30818-518	RoHS	Nej


Katalognummer	Certifieringar	Snabbleverans
30818-279	RoHS	Nej
30818-519	RoHS	Nej
30818-281	RoHS	Nej
30818-520	RoHS	Nej
30818-521	RoHS	Nej
30818-282	RoHS	Nej
30818-284		Nej
30818-522	RoHS	Nej
30818-524	RoHS	Nej
30818-289	RoHS	Nej
30818-331	RoHS	Nej
30818-526	RoHS	Nej
30818-296	RoHS	Nej
30818-528	RoHS	Nej
30818-530	RoHS	Nej
30818-535	RoHS	Nej
30818-310	RoHS	Nej
30818-271	RoHS	Nej

Katalognummer	Certifieringar	Snabbleverans
30818-542	RoHS	Nej
30818-556	RoHS	Nej
30818-352	RoHS	Nej
30818-434	RoHS	Nej
30818-577	RoHS	Nej
30818-598	RoHS	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Beställ monteringsmaterial (hylsor, flänsskruvar) separat.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE