


Frontpanel EMC textilskärmningssats, -40 upp till +85C.



De textila EMC-packningarna sätts in i ett spår på höger sida av de U-formade frontpanelerna. Packningarna är limmade på frontpanelen. För ett utökat temperaturområde upp till +85C.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Textil EMC-packning fästs i sidled på frontpanelen eller i spåret på den högra profilen beroende på vad som är lämpligt.

Profiltätningen limmas på kontaktytan på 19-tumsfästet eller i den bakre vinkeln och skapar den ledande anslutningen till de U-formade frontpanelerna

Temperaturområde -40 C... +85 OC

SPECIFIKATIONER

Fungerar med.:	Underrack; Fall; Frontpaneler
Produktfamilj:	EuropacPRO; PropacPRO; RatiopacPRO AIR; PropacPRO; Insticksenhet av ramtyp
Produkttyp:	Skyddssats
Material:	Termoplastisk elastomer

Table 1/1


Katalognummer	Rackhöjd	Förpackningskvantitet	Djup (D)	Höjd (H)	Snabbleverans
---------------	----------	-----------------------	----------	----------	---------------

21102-857	2U	10	1.62mm	52mm	Nej
21102-853	3U	10	1.62mm	97mm	Nej
21102-858	4U	10			Nej
21102-854	3U	100			Nej
21102-978	5U	10			Nej
21102-855	6U	10	1.62mm	232mm	Nej
21102-859	9U	10	1.62mm	365.5mm	Nej
21102-856	6U	100			Nej

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

EMC-packningar (textil) krävs för skärmning av frontpanelerna.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE