

Frontpanel, anodiserad framsida, ledande baksida, oskärmad



Frontpanel, oskärmad, främre anodiserad och bakre ledande.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Frontpanel med delbredd, Al, 2,5 mm

Al, främre anodiserad, ledande

SPECIFIKATIONER

Djup (D):	2.5mm
Material:	Aluminium
Slutför:	Anodiserad; Passiviserade
Tillbehörstyp:	Frontpanel
Produkttyp:	Frontpanel
Typ:	Frontpanel utan handtag

Table 1/2

Katalognummer	Rackhöjd	Förpackningskvantitet	Montering	Främre finish	Bakre finish	Behandlade kanter
30847-471	3U	1	Skruvfront	Anodiserad	Ledande	Nej

Katalognummer	Rackhöjd	Förpackningskvantitet	Montering	Främre finish	Bakre finish	Behandlade kanter
30838-043	3U	1	Skruvfront	Anodiserad	Ledande	Nej
30838-044	3U	1	Skruvfront	Anodiserad	Ledande	Nej
30838-045	3U	1	Skruvfront	Anodiserad	Ledande	Nej
30838-046	3U	1	Skruvfront	Anodiserad	Ledande	Nej
30838-047	3U	1	Skruvfront	Anodiserad	Ledande	Nej
30838-124	6U	1	Skruvfront	Anodiserad	Ledande	Nej
30838-049	3U	1	Skruvfront	Anodiserad	Ledande	Nej
30838-125	6U	1	Skruvfront	Anodiserad	Ledande	Nej
30838-051	3U	1	Skruvfront	Anodiserad	Ledande	Nej
30838-126	6U	1	Skruvfront	Anodiserad	Ledande	Nej
30847-476	4U	1	Skruvfront	Anodiserad	Ledande	Nej
30838-053	3U	1	Skruvfront	Anodiserad	Ledande	Nej
30838-127	6U	1	Skruvfront	Anodiserad	Ledande	Nej
30838-055	3U	1	Skruvfront	Anodiserad	Ledande	Nej
30838-123	3U	1	Skruvfront	Anodiserad	Ledande	Nej
30838-128	6U	1	Skruvfront	Anodiserad	Ledande	Nej
30847-458	2U	1	Skruvfront	Anodiserad	Ledande	Nej
30838-130	6U	1	Skruvfront	Anodiserad	Ledande	Nej

Katalognummer	Rackhöjd	Förpackningskvantitet	Montering	Främre finish	Bakre finish	Behandlade kanter
30838-060	3U	1	Skruvfront	Anodiserad	Ledande	Nej
30838-132	6U	1	Skruvfront	Anodiserad	Ledande	Nej
30847-480	9U	1	Skruvfront	Anodiserad	Ledande	Nej
30847-459	2U	1	Skruvfront	Anodiserad	Ledande	Nej
30838-067	3U	1	Skruvfront	Anodiserad	Ledande	Nej
30838-134	6U	1	Skruvfront	Anodiserad	Ledande	Nej
30838-136	6U	1	Skruvfront	Anodiserad	Ledande	Nej
30847-462	4U	1	Skruvfront	Anodiserad	Ledande	Nej
30847-484	9U	1	Skruvfront	Anodiserad	Ledande	Nej
30847-460	2U	1	Skruvfront	Anodiserad	Ledande	Nej
30838-081	3U	1	Skruvfront	Anodiserad	Ledande	Nej
30838-141	6U	1	Skruvfront	Anodiserad	Ledande	Nej
30847-461	2U	1	Skruvfront	Anodiserad	Ledande	Nej
30838-148	6U	1	Skruvfront	Anodiserad	Ledande	Nej
30847-463	4U	1	Skruvfront	Anodiserad	Ledande	Nej
30847-466	5U	1	Skruvfront	Anodiserad	Ledande	Nej
30838-102	3U	1	Skruvfront	Anodiserad	Ledande	Nej
30847-467	5U	1	Skruvfront	Anodiserad	Ledande	Nej

Katalognummer	Rackhöjd	Förpackningskvantitet	Montering	Främre finish	Bakre finish	Behandlade kanter
30847-464	4U	1	Skruvfront	Anodiserad	Ledande	Nej
30838-162	6U	1	Skruvfront	Anodiserad	Ledande	Nej
30847-468	5U	1	Skruvfront	Anodiserad	Ledande	Nej
30847-465	4U	1	Skruvfront	Anodiserad	Ledande	Nej
30838-183	6U	1	Skruvfront	Anodiserad	Ledande	Nej
30847-469	5U	1	Skruvfront	Anodiserad	Ledande	Nej
30838-204	6U	1	Skruvfront	Anodiserad	Ledande	Nej
30847-470	3U	1	Skruvfront	Anodiserad	Ledande	Nej
30847-482	9U	1	Skruvfront	Anodiserad	Ledande	Nej
30847-556	9U	1	Skruvfront	Anodiserad	Ledande	Nej

Table 2/2

Katalognummer	Överensstämmer med.	EMC-skärmning	Höjd (H)	Bredd (W)	Certifieringar	Snabbleverans
30847-471	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	128.4mm	14.9mm	RoHS	Nej
30838-043	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	128.4mm	20mm	RoHS	Nej
30838-044	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	128.4mm	25mm	RoHS	Nej
30838-045	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	128.4mm	30.1mm	RoHS	Nej
30838-046	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	128.4mm	35.2mm	RoHS	Nej

Katalognummer	Överensstämmer med.	EMC-skärmning	Höjd (H)	Bredd (W)	Certifieringar	Snabbleverans
30838-047	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	128.4mm	40.3mm	RoHS	Nej
30838-124	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	261.8mm	20mm	RoHS	Nej
30838-049	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	128.4mm	50.5mm	RoHS	Nej
30838-125	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	261.8mm	25mm	RoHS	Nej
30838-051	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	128.4mm	60.6mm	RoHS	Nej
30838-126	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	261.8mm	30.1mm	RoHS	Nej
30847-476	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	395.1mm	20mm	RoHS	Nej
30838-053	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	128.4mm	70.8mm	RoHS	Nej
30838-127	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	261.8mm	35.2mm	RoHS	Nej
30838-055	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	128.4mm	80.9mm	RoHS	Nej
30838-123	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	128.4mm	426.4mm	RoHS	Nej
30838-128	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	261.8mm	40.3mm	RoHS	Nej
30847-458	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	84mm	141.9mm		Nej
30838-130	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	261.8mm	50.5mm	RoHS	Nej


Katalognummer	Överensstämmer med.	EMC-skärmning	Höjd (H)	Bredd (W)	Certifieringar	Snabbleverans
30838-060	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	128.4mm	106.3mm	RoHS	Nej
30838-132	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	261.8mm	60.6mm	RoHS	Nej
30847-480	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	395.1mm	40.3mm	RoHS	Nej
30847-459	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	84mm	213mm		Nej
30838-067	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	128.4mm	141.9mm	RoHS	Nej
30838-134	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	261.8mm	70.8mm	RoHS	Nej
30838-136	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	261.8mm	80.9mm	RoHS	Nej
30847-462	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	172.9mm	141.9mm		Nej
30847-484	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	395.1mm	60.6mm	RoHS	Nej
30847-460	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	84mm	319.7mm		Nej
30838-081	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	128.4mm	213mm	RoHS	Nej
30838-141	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	261.8mm	106.3mm	RoHS	Nej
30847-461	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	84mm	426.4mm	RoHS	Nej
30838-148	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	261.8mm	141.9mm	RoHS	Nej

Katalognummer	Överensstämmer med.	EMC-skärmning	Höjd (H)	Bredd (W)	Certifieringar	Snabbleverans
30847-463	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	172.9mm	213mm	RoHS	Nej
30847-466	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	217.4mm	141.9mm		Nej
30838-102	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	128.4mm	319.7mm	RoHS	Nej
30847-467	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	217.4mm	213mm		Nej
30847-464	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	172.9mm	319.7mm	RoHS	Nej
30838-162	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	261.8mm	213mm	RoHS	Nej
30847-468	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	217.4mm	319.7mm		Nej
30847-465	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	172.9mm	426.4mm	RoHS	Nej
30838-183	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	261.8mm	319.7mm	RoHS	Nej
30847-469	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	217.4mm	426.4mm		Nej
30838-204	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	261.8mm	426.4mm	RoHS	Nej
30847-470	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	128.4mm	9.8mm	RoHS	Nej
30847-482	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	395.1mm	50.5mm	RoHS	Nej
30847-556	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	395.1mm	426.4mm	RoHS	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Beställ monteringsmaterial (hylsor, flänsskruvar) separat.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE