


Frontpanel, full bredd, spår, oskärmad, för RatiopacPRO

Frontpanel med full bredd, slitsad, oskärmad.



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Monteras mellan sidopanelen och gjutna delar som klädsel, 19-tums monteringsfäste eller handtag

Frontpaneler kan också användas som bakpaneler

Fästs utan skruvar (speciella horisontella skenor täcker kanterna på frontpanelen och håller dem på plats

Skärmad (bakre ledande); för en ledande anslutning med höljet beställer du EMC-tätning (rostfritt stål) separat

SPECIFIKATIONER

Djup (D):	2.5mm
Material:	Aluminium
Slutför:	Anodiserad; Passiviserade
Tillbehörstyp:	Frontpanel
Produkttyp:	Frontpanel

Table 1/2

Katalognummer	Rackhöjd	Rackbredd	Förpackningskvantitet	Främre finish	Bakre finish	Behandlade kanter
---------------	----------	-----------	-----------------------	---------------	--------------	-------------------

34571-617	2U	28HP	1	Anodiserad	Ledande	Nej
34571-618	2U	42HP	1	Anodiserad	Ledande	Nej
34571-605	3U	28HP	1	Anodiserad	Ledande	Nej
34571-609	4U	28HP	1	Anodiserad	Ledande	Nej
34571-606	3U	42HP	1	Anodiserad	Ledande	Nej
34571-619	2U	63HP	1	Anodiserad	Ledande	Nej
34571-621	5U	28HP	1	Anodiserad	Ledande	Nej
34571-620	2U	84HP	1	Anodiserad	Ledande	Nej
34571-610	4U	42HP	1	Anodiserad	Ledande	Nej
34571-613	6U	28HP	1	Anodiserad	Ledande	Nej
34571-607	3U	63HP	1	Anodiserad	Ledande	Nej
34571-622	5U	42HP	1	Anodiserad	Ledande	Nej
34571-608	3U	84HP	1	Anodiserad	Ledande	Nej
34571-611	4U	63HP	1	Anodiserad	Ledande	Nej
34571-614	6U	42HP	1	Anodiserad	Ledande	Nej
34571-623	5U	63HP	1	Anodiserad	Ledande	Nej
34571-612	4U	84HP	1	Anodiserad	Ledande	Nej
34571-615	6U	63HP	1	Anodiserad	Ledande	Nej
34571-624	5U	84HP	1	Anodiserad	Ledande	Nej


34571-616	6U	84HP	1	Anodiserad	Ledande	Nej
-----------	----	------	---	------------	---------	-----

Table 2/2

Katalognummer	Höjd (H)	Bredd (W)	Snabbleverans
34571-617	84mm	141.9mm	Nej
34571-618	84mm	213.2mm	Nej
34571-605	128.4mm	141.9mm	Nej
34571-609	172.9mm	141.9mm	Nej
34571-606	128.4mm	213.2mm	Nej
34571-619	84mm	319.7mm	Nej
34571-621	217.3mm	141.9mm	Nej
34571-620	84mm	426.4mm	Nej
34571-610	172.9mm	213.2mm	Nej
34571-613	261.8mm	141.9mm	Nej
34571-607	128.4mm	319.7mm	Nej
34571-622	217.3mm	213.2mm	Nej
34571-608	128.4mm	426.4mm	Nej
34571-611	172.9mm	319.7mm	Nej
34571-614	261.8mm	213.2mm	Nej
34571-623	217.3mm	319.7mm	Nej
34571-612	172.9mm	426.4mm	Nej

Katalognummer	Höjd (H)	Bredd (W)	Snabbleverans
34571-615	261.8mm	319.7mm	Nej
34571-624	217.3mm	426.4mm	Nej
34571-616	261.8mm	426.4mm	Nej

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE