


Frontpanel, U-formad, skruvlös montering för RatiopacPRO Style, Retrofit Shielding



Frontpanel skruvlös, framsida: Anodiserad, baksida: Ledande; oskärmad

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Frontpanel, Al, 2,5 mm, framsida: Anodiserad, baksida: Ledande; oskärmad

Möjliggör skruvlös montering på horisontella skenor

SPECIFIKATIONER

Material:	Aluminium
Slutför:	Anodiserad; Passiviserade
Fungerar med.:	Fall
Produkttyp:	Frontpanel
Typ:	Frontpanel
Produktfamilj:	RatiopacPRO Style; RatiopacPRO

Table 1/1

Katalognummer	Rackhöjd	Rackbredd	Förpackningskvantitet	Höjd	Bredd	Snabbleverans
34572-199	2U	28HP	1	84mm	141.9mm	Nej

Katalognummer	Rackhöjd	Rackbredd	Förpackningskvantitet	Höjd	Bredd	Snabbleverans
34572-203	3U	28HP	1	128.4mm	141.9mm	Nej
34572-200	2U	42HP	1	84mm	213.2mm	Nej
34572-207	4U	28HP	1	172.9mm	141.9mm	Nej
34572-201	2U	63HP	1	84mm	319.7mm	Nej
34572-204	3U	42HP	1	128.4mm	213.2mm	Nej
34572-202	2U	84HP	1	84mm	426.4mm	Nej
34572-208	4U	42HP	1	172.9mm	213.2mm	Nej
34572-205	3U	63HP	1	128.4mm	319.7mm	Nej
34572-206	3U	84HP	1	128.4mm	426.4mm	Nej
34572-209	4U	63HP	1	172.9mm	319.7mm	Nej
34572-210	4U	84HP	1	172.9mm	426.4mm	Nej
34572-225	6U	63HP	1	261.8mm	319.7mm	Nej
34572-226	6U	84HP	1	261.8mm	426.4mm	Nej
34572-223	6U	28HP	1	261.8mm	141.9mm	Nej
34572-224	6U	42HP	1	261.8mm	213.2mm	Nej

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE