

Frontpanel, oskärmad, gångjärnsförsedd botten

Oskärmad frontpanel med gångjärn i botten.



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Frontpanelen kan öppnas i 135 graders öppningsvinkel (ej RatiopacPRO)

Möjliggör montering på horisontella skenor

SPECIFIKATIONER

Djup (D):	2.5mm
Material:	Aluminium
Slutför:	Anodiserad
Tillbehörstyp:	Frontpanel
Produkttyp:	Frontpanel
Typ:	Frontpanel utan handtag

Table 1/2

Katalognummer	Rackhöjd	Rackbredd	Förpackningskvantitet	Montering	Främre finish	Bakre finish
20838-280	3U	28HP	1	Gångjärn, botten	Anodiserad	Ledande
20838-271	3U	42HP	1	Gångjärn, botten	Anodiserad	Ledande

Katalognummer	Rackhöjd	Rackbredd	Förpackningsvikt	Montering	Främre finish	Bakre finish
20838-277	4U	42HP	1	Gångjärn, botten	Anodiserad	Ledande
20838-272	3U	63HP	1	Gångjärn, botten	Anodiserad	Ledande
20838-273	3U	84HP	1	Gångjärn, botten	Anodiserad	Ledande
20838-278	4U	63HP	1	Gångjärn, botten	Anodiserad	Ledande
20838-274	6U	42HP	1	Gångjärn, botten	Anodiserad	Ledande
20838-279	4U	84HP	1	Gångjärn, botten	Anodiserad	Ledande
20838-275	6U	63HP	1	Gångjärn, botten	Anodiserad	Ledande
20838-276	6U	84HP	1	Gångjärn, botten	Anodiserad	Ledande


Table 2/2						
Katalognummer	Behandlade kanter	Överensstämmer med.	EMC-skärmning	Höjd (H)	Bredd (W)	Snabbleverans
20838-280	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	128.4mm	141.9mm	Nej
20838-271	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	128.4mm	213mm	Nej
20838-277	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	172.9mm	213mm	Nej
20838-272	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	128.4mm	319.7mm	Nej
20838-273	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	128.4mm	426.4mm	Nej
20838-278	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	172.9mm	319.7mm	Nej
20838-274	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	261.8mm	213mm	Nej

Katalognummer	Behandlade kanter	Överensstämmer med.	EMC-skärmning	Höjd (H)	Bredd (W)	Snabbleverans
20838-279	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	172.9mm	426.4mm	Nej
20838-275	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	261.8mm	319.7mm	Nej
20838-276	Nej	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	261.8mm	426.4mm	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Frontpanelen kan tas bort i öppet läge (> 135 grader).

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE