

Frontpanel, oskärmad, med fäststift



Frontpanel med jord-/jordanslutning. Jordningen kan göras med en kabel som passar till fäststiftet på baksidan av panelen.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Aktivera jordning av det främre området (skyddsklass 1)

SPECIFIKATIONER

Djup:	2.5mm
Rackhöjd:	3U
Material:	Aluminium
Slutför:	Anodiserad; Passiviserade
Tillbehörstyp:	Frontpanel
Produkttyp:	Frontpanel
Typ:	Frontpanel utan handtag

Table 1/2

Katalognummer	Rackbredd	Förpackningskvantitet	Montering	Främre finish	Bakre finish	Behandlade kanter
20119-159	7HP	1	Skruvfront	Anodiserad	Ledande	Nej

Katalognummer	Rackbredd	Förpackningskvantitet	Montering	Främre finish	Bakre finish	Behandlade kanter
20119-160	14HP	1	Skruvfront	Anodiserad	Ledande	Nej
20119-161	21HP	1	Skruvfront	Anodiserad	Ledande	Nej
20119-162	28HP	1	Skruvfront	Anodiserad	Ledande	Nej
20119-163	42HP	1	Skruvfront	Anodiserad	Ledande	Nej

Table 2/2

Katalognummer	Överensstämmer med.	EMC-skärmning	Höjd	Bredd	Snabbleverans
20119-159	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	128.4mm	35.2mm	Nej
20119-160	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	128.4mm	70.8mm	Nej
20119-161	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	128.4mm	106.3mm	Nej
20119-162	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	128.4mm	141.9mm	Nej
20119-163	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Nej	128.4mm	213mm	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Beställ monteringsmaterial (hylsor, flänsskruvar) separat.

Leverans sker i standardpaket. Priset är per enskild artikel.

Tänk på att leveranser kan utföras i angivna SPQ (SPQ, t.ex. 5 stycken, 10 stycken, 50 stycken, etc.). Olika orderkvantiteter (t.ex. 2 stycken) kan ändras till nästa möjliga leveranskvantitet = Standardförpackningskvantitet.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE