


# Sats med jordning/jordning samlingskena med skruvklämmor



Metallband som vanligtvis är inrymt i ställverk, panelbrädor och bussbaneskåp för lokal högströmfördelning. De används också för att ansluta högspänningsutrustning vid elcentraler och lågspänningsutrustning i batteribanker.

## DESIGN

För att skruva fast jordkablar med ändstycke eller avskalade

Gängade fästpunkter M5 i intervaller om 15 mm

Enhet isolerad från ramen

Maximal strömkapacitet 200 A.

## SPECIFIKATIONER

**Produkttyp:** Jordningssats

Table 1/1

| Katalognummer | Längd  | Material | Antal i förpackningen | Typ         | Snabbleverans |
|---------------|--------|----------|-----------------------|-------------|---------------|
| 20118-859     | 200mm  | Koppar   | 1                     | Skruvklämma | Nej           |
| 20118-869     | 2000mm | Koppar   | 1                     | Skruvklämma | Nej           |
| 20118-868     | 1900mm | Koppar   | 1                     | Skruvklämma | Nej           |
| 20118-865     | 450mm  | Koppar   | 1                     | Skruvklämma | Nej           |

| Katalognummer | Längd  | Material | Antal i förpackningen | Typ         | Snabbleverans |
|---------------|--------|----------|-----------------------|-------------|---------------|
| 20118-867     | 1680mm | Koppar   | 1                     | Skruvklämma | Nej           |
| 20118-866     | 975mm  | Koppar   | 1                     | Skruvklämma | Nej           |

## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**