


Styrskena med kodning, förmonterad ESD-klämma för CompactPCI/VME64x, PC



CERTIFIERINGAR



DESIGN

NY generation med styrskenor av kodningstyp i plast för tillförlitlig fasthållning av kretskort eller plug-in-enheter

Avsevärt ökad stabilitet tack vare optimerad design och material av hög kvalitet (PC)

Förbättrade brandsäkerhetsegenskaper, uppfyller kraven i en 45545-2 R22, R23 och R24 med HL3

Halogenfri enligt IEC 61249-2-21

Kan klippas i horisontella skenor (Al extrudering) eller i 1,5 mm tjocka plattor

Kan skruvas fast på de horisontella skenorna typ H och R för högre krav på stötar och vibrationer

ESD-klämma för ledande kontakt mellan PCB och horisontell skena förmonterad

Förvaringstemperatur: Från -40 oC... 130 OC

SPECIFIKATIONER

Fungerar med.:	Underrack; Fall; 19-tums chassi; System
Typ:	Kodning och förmonterade ESD-klämmor
Produktfamilj:	EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac
Material:	Fiberförstärkt plast
Produkttyp:	Styrskena

Table 1/2

Katalognummer	Färg	Förpackningskvantitet	Kortdjup	Spårbredd	Överensstämmer med.	Typ av järnväg
24568-853	Röd	10	70mm	2	EN 45545-2	Överst
24568-855	Röd	10	70mm	2	EN 45545-2	Längst ned
24568-856	Grå	10	70mm	2	EN 45545-2	Längst ned
24568-854	Grå	10	70mm	2	EN 45545-2	Överst
24568-847	Röd	10	160mm	2	EN 45545-2	Längst ned
24568-850	Röd	10	160mm	2	EN 45545-2	Överst
24568-848	Grå	10	160mm	2	EN 45545-2	Längst ned
24568-851	Grå	10	160mm	2	EN 45545-2	Överst

Table 2/2

Katalognummer	Snabbleverans
24568-853	Nej
24568-855	Nej
24568-856	Nej
24568-854	Nej
24568-847	Nej
24568-850	Nej
24568-848	Nej
24568-851	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Tänk på att leveranser kan utföras i angivna SPQ (SPQ, t.ex. 5 stycken, 10 stycken, 50 stycken, etc.). Olika orderkvantiteter (t.ex. 2 stycken) kan ändras till nästa möjliga leveranskvantitet = Standardförpackningskvantitet.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE