


Styrskenans ändstycke, PC

Ändstycken i plast för individuella styrskenor i flera delar med plast- eller aluminiumprofil. Finns som typ Standard eller Tillbehör.



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Styrskenans ändstycken (PC) för enskilda styrskenor i flera delar med plast- eller aluminiumprofil

Förbättrade brandsäkerhetsegenskaper, uppfyller kraven i en 45545-2 R22, R23 och R24 med HL3

Halogenfri enligt IEC 61249-2-21

Mellanstycken finns för standard PCB längder (160, 220, 280 och 340 mm) och för specialmått som 1000 mm version

Kan klippas i horisontella skenor (Al extrudering) eller i 1,5 mm tjocka plattor

Kan skruvas fast för högre krav på stöt och vibrationer

ESD-klämma finns som tillval för ledande kontakt mellan PCB och horisontell skena

SPECIFIKATIONER

Fungerar med.:	Underrack; Fall; Chassi
Produktfamilj:	EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac
Material:	Fiberförstärkt plast
Produkttyp:	Bryggans ändstycke

Table 1/1

Katalognummer	Förpackningsk vantitet	Överensstäm mer med.	Typ	Förpackningse nhet	Spårbredd	Snabbleverans
---------------	---------------------------	-------------------------	-----	-----------------------	-----------	---------------

64568-018	1	EN 45545-2	Tillbehör	Para ihop	2.5	Nej
64568-004	1	EN 45545-2	Standard	Para ihop	2	Nej
64568-014	1	EN 45545-2	Standard	Para ihop	2.5	Nej
64568-093	1	EN 45545-2	Kodpinne	Para ihop	2.5	Nej
64568-094	1	EN 45545-2	Kodpinne	Para ihop	2.5	Nej
64568-095	1	EN 45545-2	Kodpinne	Para ihop	2.5	Nej
64568-008	1	EN 45545-2	Tillbehör	Para ihop	2	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Leverans sker i standardpaket. Priset är per enskild artikel.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE