

Värmare

Kompakt värmare utan fläkt.



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Låg ytttemperatur, skyddande isolering och temperaturbegränsning med PTC-resistans

Enhet med klämfäste

Spänningsingång AC 120 ... 240 V.

Kompakt värmare utan fläkt

SPECIFIKATIONER

Table 1/1

Katalognummer	Ström	Material	Förpackningskvantitet	Snabbleverans
60715-224	150W	Plast	1	Nej
60715-223	100W	Plast	1	Nej
60715-222	50W	Plast	1	Nej
60715-220	10W	Plast	1	Nej

Katalognummer	Ström	Material	Förpackningskvantitet	Snabbleverans
60715-221	20W	Plast	1	Nej

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE