

Inpac 19-tums chassi



nVent SCHROFFS Inpac-chassi skyddar elektroniken för 19-tums och enskilda elektroniska enheter och kan även användas för skrivbordsapplikationer.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Jordning/jordningssats finns som tillval

RAL 7030 pulverlackering

För montering med 19-tums komponenter eller individuellt med monteringsplattor

Tre rader ventilationsöppningar i basen för luftintaget

Aluminiumkonstruktion med formgjutna främre och bakre ramar

IP 20, i enlighet med IEC 60529

Yttermått enligt IEC 60297-3-101

Jordning/jordanslutningar till: DIN EN 50178/VDE 0160, DIN EN 62368-1/VDE 0805, DIN EN 61010-1/VDE 0411 DEL 1, DIN EN 61010-1A2/VDE 0411 DEL 1/A1

Modifieringar som utskärningar eller färg finns tillgängliga

SPECIFIKATIONER

Rackbredd: 84HP

Produkttyp: Väska

Produktfamilj: Inpac

Table 1/2

Katalognummer	Rackhöjd	Djup	Förpackningskvantitet	Montering	Överensstämmer med.	EMC-skärmning
10828-151	3U	254.5mm	1	Rack	IEC 60297-3-101	Nej
10828-152	3U	314.5mm	1	Rack	IEC 60297-3-101	Nej
10828-153	3U	374.5mm	1	Rack	IEC 60297-3-101	Nej
10828-154	3U	434.5mm	1	Rack	IEC 60297-3-101	Nej
10828-156	4U	254.5mm	1	Rack	IEC 60297-3-101	Nej
10828-157	4U	314.5mm	1	Rack	IEC 60297-3-101	Nej
10828-158	4U	374.5mm	1	Rack	IEC 60297-3-101	Nej
10828-159	4U	434.5mm	1	Rack	IEC 60297-3-101	Nej
10828-168	6U	374.5mm	1	Rack	IEC 60297-3-101	Nej
10828-169	6U	434.5mm	1	Rack	IEC 60297-3-101	Nej
10828-171	2U	254.5mm	1	Rack	IEC 60297-3-101	Nej
10828-172	2U	314.5mm	1	Rack	IEC 60297-3-101	Nej
10828-173	2U	374.5mm	1	Rack	IEC 60297-3-101	Nej

Table 2/2

Katalognummer	Slutför	Material	Statisk belastning	Snabbleverans
10828-151	Pulverlackerad	Aluminium, Stål	15kg	Nej
10828-152	Pulverlackerad	Aluminium, Stål	15kg	Nej
10828-153	Pulverlackerad	Aluminium, Stål	15kg	Nej

Katalognummer	Slutför	Material	Statisk belastning	Snabbleverans
10828-154	Pulverlackerad	Aluminium, Stål	15kg	Nej
10828-156	Pulverlackerad	Aluminium, Stål	15kg	Nej
10828-157	Pulverlackerad	Aluminium, Stål	15kg	Nej
10828-158	Pulverlackerad	Aluminium, Stål	15kg	Nej
10828-159	Pulverlackerad	Aluminium, Stål	15kg	Nej
10828-168	Pulverlackerad	Aluminium, Stål	15kg	Nej
10828-169	Pulverlackerad	Aluminium, Stål	15kg	Nej
10828-171	Pulverlackerad	Aluminium, Stål	15kg	Nej
10828-172	Pulverlackerad	Aluminium, Stål	15kg	Nej
10828-173	Pulverlackerad	Aluminium, Stål	15kg	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Max. installationsutrymme vid montering av 19-tumskomponenter är 75 hk.

I leveransen ingår skruvar för montering av bak- och frontpaneler.

Täckplatta och bottenplatta finns i andra färger.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE