


Inpac Rear Panel With Vented Slots

The rear panel with vented slots can be assembled on to an Inpac Case.



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Rear panel with vented slots for optimized cooling

Al 2.5 mm

SPECIFIKATIONER

Material:	Aluminium
Yta:	Anodiserad
Fungerar med:	Lådor
Produktfamilj:	Inpac
Typ:	Bakre panel
Produkttyp:	Sidopanel

Table 1/1

Katalognummer	Rackhöjd	Antal i förpackningen	Höjd	Bredd	Snabbleverans
30828-070	2U	1	76mm	437mm	Nej

Katalognummer	Rackhöjd	Antal i förpackningen	Höjd	Bredd	Snabbleverans
30828-082	6U	1	253.8mm	437mm	Nej
30828-076	4U	1	165mm	437mm	Nej
30828-073	3U	1	120.5mm	437mm	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

The scope of delivery of the 19" chassis includes an assembly kit for the front panel.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE