

Intelligent PDU, EN1xxx, 230 VAC, 1-PH

Modular, compact intelligent PDU with inlet metering. Ultra-Low Profile Design



DESIGN

Enlogic EN1xxx Intelligent Power Distribution Units monitors input power of the entire PDU, provides billing grade unit level monitoring

High Visibility Data Display and Interactive Graphic Display

Measure circuit breaker loads across redundant feeds to avoid accidental downtime

Enables smart load balancing for power efficiency and maximized capacity utilization

Gigabit Ethernet Interface and redundant Ethernet (10/100)

iPDU DC power redundancy solution for up to 64 PDU's

Toolless Hot-Swap Controller

Input voltage 230 VAC, 1-phase

C13, C19 outlets

SPECIFIKATIONER

Table 1/6

Katalognummer	Produktfamilj	Typ	Produkttyp	Uttagstyp	Antal uttag	Färg
EN1326	Enlogic	Intelligent PDU	Uttagslist	(20) C13, (4) C19	24	Svart
EN1325	Enlogic	Intelligent PDU	Uttagslist	(20) C13, (4) C19	24	Svart
EN1330	Enlogic	Intelligent PDU	Uttagslist	(28) C13, (6) C19	34	Svart
EN1335	Enlogic	Intelligent PDU	Uttagslist	(32) C13, (6) C19	38	Svart
EN1337	Enlogic	Intelligent PDU	Uttagslist	(36) C13, (6) C19	42	Svart

Katalognummer	Produktfamilj	Typ	Produkttyp	Uttagstyp	Antal uttag	Färg
EN1350	Enlogic	Intelligent PDU	Uttagslist	(20) C13/C15, (20) C13/C15/C19/C 21	40	Svart
EN1380	Enlogic	Intelligent PDU	Uttagslist	(16) Låsning C13/C15, (16) Låsning C13/C15/C19/C 21	32	Svart

Table 2/6

Katalognummer	Krets brytare	Växlande uttag	Antal krets brytare	Effekt märkning	Längd på ingångskabel	Placering av ingångskabel
EN1326	Ingen krets brytare	Nej	0	3,7 kVA	3m	Toppmatad
EN1325	16 A, enpolig, Hy-Mag	Nej	2	7,4 kVA	3m	Toppmatad
EN1330	16 A, enpolig, Hy-Mag	Nej	2			Toppmatad
EN1335	16 A, enpolig, Hy-Mag	Nej	2			Toppmatad
EN1337	16 A, enpolig, Hy-Mag	Nej	2	7,4 kVA	3m	Toppmatad
EN1350	20 A, enpolig, Hy-Mag	Nej	2	7,4 kVA	3m	Toppmatad
EN1380	20 A, enpolig, Hy-Mag	Nej	2	7,4 kVA	3m	Toppmatad

Table 3/6

Katalognummer	Ingångsspänning	Fas	Avbrottsspänning	Nominell spänning	Max. ineffekt	Strömbrytare ingår
EN1326	100 – 240V	1-fas	5kAIC	230V	3.3 kVA	Nej
EN1325	200 – 240V	1-fas	5kAIC	230V	7.44 kVA	Nej
EN1330	200 – 240V	1-fas	5kAIC		7.44 kVA	
EN1335	200 – 240V	1-fas	5kAIC		7.44 kVA	

Katalognummer	Ingångsspänning	Fas	Avbrottsspänning	Nominell spänning	Max. ineffekt	Strömbrytare ingår
EN1337	200 – 240V	1-fas	5kAIC	230V	7.44 kVA	Nej
EN1350	200 – 240V	1-fas	5kAIC	230V	7.44 kVA	Nej
EN1380	200 – 240V	1-fas	5kAIC	230V	7.44 kVA	Nej

Table 4/6

Katalognummer	Strömstyrka (reducerad strömstyrka)	Utgångsspänning	Rackenheter	Kontakttyp	Mätningstyp	Löstagbar ingångskabel
EN1326	16 A	230VAC	0U	IEC 60309 316P6 (IP44)	Ingång	Ja
EN1325	32 A	230VAC	0U	IEC 60309 332P6 (IP44)	Ingång	Nej
EN1330	32 A	200 – 240VAC	0U	IEC 60309 332P6 (IP44)	Ingång	Nej
EN1335	32 A	200 – 240VAC	0U	IEC 60309 332P6 (IP44)	Ingång	Nej
EN1337	32 A	230VAC	0U	IEC 60309 332P6 (IP44)	Ingång	Nej
EN1350	32 A	230VAC	0U	IEC 60309 332P6 (IP44)	Ingång	Nej
EN1380	32 A	230VAC	0U	IEC 60309 332P6 (IP44)	Ingång	Nej

Table 5/6

Katalognummer	Material	Yta	Höjd	Bredd	Djup	Vikt
EN1326	Stål	Pulverlackerad	1490mm	52mm	53mm	7.01kg
EN1325	Stål	Pulverlackerad	1490mm	52mm	53mm	7.1kg
EN1330						
EN1335						

Katalognummer	Material	Yta	Höjd	Bredd	Djup	Vikt
EN1337	Stål	Pulverlackerad	1750mm	52mm	53mm	8.12kg
EN1350	Stål	Pulverlackerad	1490mm	56mm	55mm	8.22kg
EN1380	Stål	Pulverlackerad	1490mm	56mm	55mm	8.02kg

Table 6/6

Katalognummer	Antal i förpackningen	Snabbleverans
EN1326	1	Nej
EN1325	1	Nej
EN1330	1	Nej
EN1335	1	Nej
EN1337	1	Nej
EN1350	1	Nej
EN1380	1	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Please order bracket for vertical mounting separately.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE