

Interscale 19-tums rackmonterat chassi, ej perforerat

Flexibelt 19-tums chassi med integrerat EMC-skydd.
Baserat på nVent SCHROFFS interscale-plattform och
utvecklat i enlighet med IEC 60297-3-109.



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Modulär skrivbordsväska bestående av 4 monterade delar

Utvecklad i enlighet med IEC 60297-3-109 (pågår vid IEC)

Integrerat EMC-skydd

Inträngningsskydd upp till IP 30

Färg RAL 7016

Modifierade eller anpassade fall finns tillgängliga på begäran

SPECIFIKATIONER

Material:	Stål; Aluminium
Produktfamilj:	Interskala
Produkttyp:	Väska med liten formfaktor
Typ:	Fast sken
EMC-skärmning:	Ja

Table 1/2

Katalognummer	Rackhöjd	Djup	Förpackningskvantitet	Användbar bredd	Montering	Överensstämmer med.
14821-105	1U	221.45mm	1	443.7mm	Rack	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-109
14821-107	1U	310.35mm	1	443.7mm	Rack	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-109
14821-205	2U	221.45mm	1	443.7mm	Rack	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-109
14821-207	2U	310.35mm	1	443.7mm	Rack	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-109
14821-305	3U	221.45mm	1	443.7mm	Rack	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-109
14821-307	3U	310.35mm	1	443.7mm	Rack	IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-109

Table 2/2

Katalognummer	Slutför	Snabbleverans
14821-105	Aluminium-zinkpläterad, Pulverlackerad	Nej
14821-107	Aluminium-zinkpläterad, Pulverlackerad	Nej
14821-205	Aluminium-zinkpläterad, Pulverlackerad	Nej
14821-207	Aluminium-zinkpläterad, Pulverlackerad	Nej
14821-305	Aluminium-zinkpläterad, Pulverlackerad	Nej
14821-307	Aluminium-zinkpläterad, Pulverlackerad	Nej

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE