

Interscale Desktop Case, ej perforerad



Flexibel bordsväska med integrerat EMC-skydd. Baserat på nVent SCHROFFS interscale-plattform och utvecklat i enlighet med IEC 60297-3-109.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Modulär skrivbordsväska bestående av 4 monterade delar

Utvecklad i enlighet med IEC 60297-3-109 (pågår vid IEC)

Integrerat EMC-skydd

Inträngningsskydd upp till IP 30

Färg RAL 7016

Modifierade eller anpassade fall på begäran

SPECIFIKATIONER

Material:	Aluminium; Stål
Typ:	Skrivbord
Produktfamilj:	Interskala
Skyddsklass:	IP30
Färgkod:	RAL 7016
Produkttyp:	Väska med liten formfaktor

Table 1/2

Katalognummer	Höjd	Förpackningskvantitet	Bredd	Djup	Kylning	Färg
14820-133	43.7mm	1	132.6mm	132.6mm	Ej perforerad	Antracitgrå
14820-134	43.7mm	1	133mm	177mm	Ej perforerad	Antracitgrå
14820-154	43.7mm	1	221mm	177mm	Ej perforerad	Antracitgrå
14820-254	88.1mm	1	221mm	177mm	Ej perforerad	Antracitgrå
14820-255	88.1mm	1	221mm	221.45mm	Ej perforerad	Antracitgrå
14820-155	43.7mm	1	221mm	221.45mm	Ej perforerad	Antracitgrå
14820-175	43.7mm	1	310mm	221.45mm	Ej perforerad	Antracitgrå
14820-195	43.7mm	1	399mm	221.45mm	Ej perforerad	Antracitgrå
14820-197	43.7mm	1	399mm	310.35mm	Ej perforerad	Antracitgrå
14820-275	88.1mm	1	310mm	221.45mm	Ej perforerad	Antracitgrå
14820-295	88.1mm	1	399mm	221.45mm	Ej perforerad	Antracitgrå
14820-297	88.1mm	1	399mm	310.35mm	Ej perforerad	Antracitgrå
14820-375	132.6mm	1	310mm	221.45mm	Ej perforerad	Antracitgrå
14820-395	132.6mm	1	399mm	221.45mm	Ej perforerad	Antracitgrå
14820-397	132.6mm	1	399mm	310.35mm	Ej perforerad	Antracitgrå

Table 2/2

Katalognummer	Slutför	Snabbleverans
14820-133	Aluminium-zinkpläterad, Pulverlackerad	Nej

Katalognummer	Slutför	Snabbleverans
14820-134	Aluminium-zinkpläterad, Pulverlackerad	Nej
14820-154	Aluminium-zinkpläterad, Pulverlackerad	Nej
14820-254	Aluminium-zinkpläterad, Pulverlackerad	Nej
14820-255	Aluminium-zinkpläterad, Pulverlackerad	Nej
14820-155	Aluminium-zinkpläterad, Pulverlackerad	Nej
14820-175	Aluminium-zinkpläterad, Pulverlackerad	Nej
14820-195	Aluminium-zinkpläterad, Pulverlackerad	Nej
14820-197	Aluminium-zinkpläterad, Pulverlackerad	Nej
14820-275	Aluminium-zinkpläterad, Pulverlackerad	Nej
14820-295	Aluminium-zinkpläterad, Pulverlackerad	Nej
14820-297	Aluminium-zinkpläterad, Pulverlackerad	Nej
14820-375	Aluminium-zinkpläterad, Pulverlackerad	Nej
14820-395	Aluminium-zinkpläterad, Pulverlackerad	Nej
14820-397	Aluminium-zinkpläterad, Pulverlackerad	Nej

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE