


Interscale fläkthållare med fläktar



Interscale fläkthållare med fläktar, för skrivbordsfodral och 19-tums chassi. Finns i olika storlekar och med tre fläktversioner, med en luftflödesvolym från 10 till 170 m³/h.

DESIGN

Fläkthållare för montering på höljets undersida

Fläktarna är enkla att montera på fläkthållaren med vibrationsdämpande fästmaterial

Fläkthållare fästs i skrivbordsfodral med 2 plastfötter eller i 19-tumsfodral med 2 skruvar

Fläkthållaren kan inte användas tillsammans med monteringsplattan (använd istället monteringsplatta med integrerad fläkthållare)

För tekniska data om fläktar, se leverans inkluderar

SPECIFIKATIONER

Slutför: Aluminium-zinkpläterad

Typ: Fläktfack

Produkttyp: Fläktenhet

Inspänning DC: 12V min

Table 1/2

Katalognummer	Bredd	Djup	Förpackningskvantitet	Maximalt statiskt tryck	Maximal omgivningstemperatur	Luftflöde
24830-101	80mm	25mm	1	95.41Pa	70°C	109m³/h
24828-104	40mm	20mm	1		70°C	10m³/h
24830-102	80mm	25mm	1			

Katalognummer	Bredd	Djup	Förpackningskvantitet	Maximalt statiskt tryck	Maximal omgivningstemperatur	Luftflöde
24828-105	40mm	20mm	1		70°C	10m³/h
24828-204	80mm	25mm	1		70°C	19m³/h
24828-205	80mm	25mm	1		70°C	19m³/h
24828-107	40mm	20mm	1		70°C	10m³/h
24828-305	119mm	25mm	1		70°C	170m³/h
24828-207	80mm	25mm	1		70°C	19m³/h
24828-307	119mm	25mm	1		70°C	170m³/h

Table 2/2

Katalognummer	Bullernivå	Höjd	Material	Ström	Produktfamilj	Snabbleverans
24830-101	44.62dB(A)	80mm	Stål			Nej
24828-104	18dB(A)	40mm	Stål	0.9W	Interskala	Nej
24830-102		80mm	Stål			Nej
24828-105	18dB(A)	40mm	Stål	0.9W	Interskala	Nej
24828-204	32dB(A)	80mm	Stål	2W	Interskala	Nej
24828-205	32dB(A)	80mm	Stål	2W	Interskala	Nej
24828-107	18dB(A)	40mm	Stål	0.9W	Interskala	Nej
24828-305	43dB(A)	119mm	Stål	5.3W	Interskala	Nej
24828-207	32dB(A)	80mm	Stål	2W	Interskala	Nej

Katalognummer	Bullernivå	Höjd	Material	Ström	Produktfamilj	Snabbleverans
24828-307	43dB(A)	119mm	Stål	5.3W	Interskala	Nej

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE