

Interscale monteringsplatta med inbyggd fläkthållare och fläktar



Interscale monteringsplatta med inbyggd fläkthållare och fläktar, för skrivbordsfodral och 19-tums chassi. Finns i olika storlekar och med tre fläktversioner, med en luftflödesvolym från 10 till 170 m³/h.

DESIGN

Monteringsplatta (höjd 4 mm) med integrerad fläkthållare inklusive fläktsats för versioner med perforerat hölje

Fläktarna är enkla att montera på monteringsplattan med vibrationsdämpande fästmaterial

Monteringsplattan fästs i skrivbordsfodral med 4 plastfötter eller i 19-tumsfodral med 4 skruvar

För tekniska data om fläktar, se leverans inkluderar

SPECIFIKATIONER

Slutför: Aluminium-zinkpläterad

Produkttyp: Monteringsplatta

Table 1/2

Katalognummer	Bredd	Djup	Förpacknings vantitet	Höjd	Material	Produktfamilj
24827-154	221mm	177mm	1	1mm	Stål	Interskala
24827-254			1		Stål	Interskala
24827-155	221mm	221mm	1	1mm	Stål	Interskala
24827-255	221mm	221mm	1	1mm	Stål	Interskala

Katalognummer	Bredd	Djup	Förpackningskvantitet	Höjd	Material	Produktfamilj
24827-175	310mm	221mm	1	1mm	Stål	Interskala
24827-275	310mm	221mm	1	1mm	Stål	Interskala
24827-195	399mm	221mm	1	1mm	Stål	Interskala
24827-105	444mm	177mm	1	1mm	Stål	Interskala
24827-375	310mm	221mm	1	1mm	Stål	Interskala
24827-295	399mm	221mm	1	1mm	Stål	Interskala
24827-197	399mm	310mm	1	1mm	Stål	Interskala
24827-297	399mm	310mm	1	1mm	Stål	Interskala
24827-395	399mm	221mm	1	1mm	Stål	Interskala
24827-397	399mm	310mm	1	1mm	Stål	Interskala
24827-107	444mm	310mm	1	1mm	Stål	Interskala
24827-205			1		Stål	
24827-207			1		Stål	
24827-305			1		Stål	
24827-307			1		Stål	

Table 2/2

Katalognummer	Rackbredd	Typ	Fungerar med.	Snabbleverans
24827-154		Monteringsplatta	Fodral med liten formfaktor	Nej
24827-254		Monteringsplatta		Nej

Katalognummer	Rackbredd	Typ	Fungerar med.	Snabbleverans
24827-155		Monteringsplatta	Fodral med liten formfaktor	Nej
24827-255		Monteringsplatta	Fodral med liten formfaktor	Nej
24827-175		Monteringsplatta	Fodral med liten formfaktor	Nej
24827-275		Monteringsplatta	Fodral med liten formfaktor	Nej
24827-195		Monteringsplatta	Fodral med liten formfaktor	Nej
24827-105	19HP	Monteringsplatta	Fodral med liten formfaktor	Nej
24827-375		Monteringsplatta	Fodral med liten formfaktor	Nej
24827-295		Monteringsplatta	Fodral med liten formfaktor	Nej
24827-197		Monteringsplatta	Fodral med liten formfaktor	Nej
24827-297		Monteringsplatta	Fodral med liten formfaktor	Nej
24827-395		Monteringsplatta	Fodral med liten formfaktor	Nej
24827-397		Monteringsplatta	Fodral med liten formfaktor	Nej
24827-107	19HP	Monteringsplatta	Fodral med liten formfaktor	Nej
24827-205				Nej
24827-207				Nej
24827-305				Nej
24827-307				Nej

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation,

missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE