


IP-PRO Aluminum Case, EMC



IP-Pro Alu EMC - The enclosure for reliable protection from water, dust and electromagnetic interferences for sensitive electronics in harsh environments. Proven and certified for applications with high shock and vibration requirements.

DESIGN

Aluminum die-cast enclosure available in 15 different sizes, with outdoor powder coating in the color silver gray (RAL 7001)

Depending on size, protection class up to IP67 according to EN 60529

EMC-shielded

Shock and vibration resistant according to EN 61373 Cat. 2 and AREMA Class I

IK 09 protection from external mechanical impacts according to IEC 62262

Temperature range of the enclosure –40 to +90°C

SPECIFIKATIONER

Material:	Aluminium
Produktfamilj:	IP-PRO ALU EMC
Färgkod:	RAL 7001
Typ:	Robust
Produkttyp:	Låda för liten formfaktor

Table 1/2

Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Kapslingsklass	Antal i förpackningen	Färg
26880-001	90mm	122mm	122mm	IP67	1	Silvergrå
26880-002	90mm	220mm	122mm	IP67	1	Silvergrå

Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Kapslingsklass	Antal i förpackningen	Färg
26880-003	90mm	160mm	160mm	IP67	1	Silvergrå
26880-004	90mm	260mm	160mm	IP67	1	Silvergrå
26880-005	90mm	360mm	160mm	IP65	1	Silvergrå
26880-006	110mm	200mm	230mm	IP67	1	Silvergrå
26880-007	180mm	200mm	230mm	IP67	1	Silvergrå
26880-008	110mm	330mm	230mm	IP65	1	Silvergrå
26880-009	180mm	330mm	230mm	IP65	1	Silvergrå
26880-010	110mm	401mm	230mm	IP65	1	Silvergrå
26880-011	110mm	600mm	230mm	IP67	1	Silvergrå
26880-012	110mm	402mm	310mm	IP65	1	Silvergrå
26880-013	180mm	402mm	310mm	IP65	1	Silvergrå
26880-014	110mm	600mm	310mm	IP67	1	Silvergrå
26880-015	180mm	600mm	310mm	IP67	1	Silvergrå

Table 2/2

Katalognummer	Yta	Form	Snabbleverans
26880-001	Pulverlackerad	Rektangulär	Nej
26880-002	Pulverlackerad	Rektangulär	Nej
26880-003	Pulverlackerad	Rektangulär	Nej
26880-004	Pulverlackerad	Rektangulär	Nej

Katalognummer	Yta	Form	Snabbleverans
26880-005	Pulverlackerad	Rektangulär	Nej
26880-006	Pulverlackerad	Rektangulär	Nej
26880-007	Pulverlackerad	Rektangulär	Nej
26880-008	Pulverlackerad	Rektangulär	Nej
26880-009	Pulverlackerad	Rektangulär	Nej
26880-010	Pulverlackerad	Rektangulär	Nej
26880-011	Pulverlackerad	Rektangulär	Nej
26880-012	Pulverlackerad	Rektangulär	Nej
26880-013	Pulverlackerad	Rektangulär	Nej
26880-014	Pulverlackerad	Rektangulär	Nej
26880-015	Pulverlackerad	Rektangulär	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

For mechanical modifications, innovative PCB and cable fixing solutions, as well as cooling concepts, please contact us.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE