

Labrack glidskena, 40 kg



Labrack skjutskena med 40 kg lastkapacitet för montering på de nakna skåpstolparna eller 19-tums panel-/skjutfästen. Glidskenan stöder hyllan på tunga 19-tums chassi.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

För montering på mobila 19-tums labbställ; med panelfästen även stationära 19-tums labbställ

Statisk lastbärförmåga 40 kg per par.

SPECIFIKATIONER

Statisk belastning:	40kg
Produkttyp:	Glidskena
Material:	Stål
Slutför:	Zinkpläterad

Table 1/1

Katalognummer	Förpackningskvantitet	Snabbleverans
20119-080	2	Nej
20119-106	10	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Monteringsvinklar är nödvändiga för montering på stationära 19-tums labbställ, beställ dem separat.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE