

LED Lights for Cabinets



The enclosure light provides a compact and flexible solution, and offers fast, easy assembly and installation. For mounting flexibility, the LED light can be fastened to the enclosure with screws or quickly attached to any flat steel surfaces with optional magnetic kits. A motion sensor is also available.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Lights can be easily mounted vertically or horizontally.

Simple through-wiring based on a plug-and-play system.

SPECIFIKATIONER

Produkttyp: Ljus

Table 1/3

Katalognummer	Ingångsspänning AC	Tillbehörstyp	Ingångsspänning DC	Längd	Antal i förpackningen	Färg
57274	250V max	Belysning			1	Svart
57275		Belysning			2	Svart
57265	230V max	Belysning	24V max	396mm	1	Svart
57272	250V max	Belysning		3000mm	1	Svart

Katalognummer	Ingångsspänning AC	Tillbehörstyp	Ingångsspänning DC	Längd	Antal i förpackningen	Färg
57273	250V max	Belysning		1000mm	1	Svart

Table 2/3

Katalognummer	Djup	Yta	Höjd	Material	Typ	Bredd
57274	14mm	Jämn matt	53mm	Plast	Cabinet Light, Kopplingsplint	18mm
57275	4mm	Jämn matt	30mm		Cabinet Light, Magnet	12mm
57265	40mm	Jämn matt		Plast	Cabinet Light	33mm
57272		Jämn matt		Plast	Anslutningskabel	0.3mm
57273		Jämn matt		Plast	Cabinet Light	

Table 3/3

Katalognummer	Färgtemperatur	Nominell spänning	Drifttemperatur	Vikt	Certifieringar	Snabbleverans
57274		250V	60°C min	0.07kg		Nej
57275				0.08kg		Nej
57265	5800K	230V	-20 to 55°C	0.24kg	CE, RoHS	Nej
57272		250V	60°C min			Nej
57273		250V	60°C min	0.3kg		Nej

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE