


Monteringsplatta för 19-tums fodral och Subrack



Monteringsplatta för tunga komponenter eller egenutvecklade elektroniska enheter. Lämplig för RatiopacPRO/-AIR, CompacPRO och EuropacPRO.

Styrskenor av typ 4,4? Och typ förstärkta kan inte användas i kombination med en monteringsplatta. Övre/undre kåpa som ska sättas in i spåret på lampans (typ L) horisontella skenor kan inte användas i kombination med en monteringsplatta.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

För montering av tunga komponenter

Monteringsplatta, full bredd: Monteringsplattan är lika bred som underrack/systemväska och är fäst vid sidopanelerna

Monteringsplatta, delbredd: Fästplattan för den partiella bredden som sitter fast på sidopanelen med hjälp av en monteringslist

Chassi-plattan kan inte kombineras med EMC topp-/bottenkåpor

SPECIFIKATIONER

Material:	Aluminium
Produkttyp:	Monteringsplatta
Fungerar med.:	Underrack

Table 1/2

Katalognummer	Rackbredd	Förpackningskvantitet	Djup	Produktfamilj	Bredd	Certifieringar
---------------	-----------	-----------------------	------	---------------	-------	----------------

34562-745	28HP	1	112.5mm	EuropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	146.88mm	RoHS
34562-749	28HP	1	172.5mm	EuropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	146.88mm	RoHS
34562-746	42HP	1	112.5mm	EuropacPRO, PropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	217.99mm	RoHS
34562-753	28HP	1	232.5mm	EuropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	146.88mm	RoHS
34562-757	28HP	1	292.2mm	EuropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	146.88mm	RoHS
34562-747	63HP	1	112.5mm	EuropacPRO, PropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	324.67mm	RoHS
34562-750	42HP	1	172.5mm	EuropacPRO, CompacPRO, RatiopacPRO, PropacPRO	217.99mm	RoHS
34562-748	84HP	1	112.5mm	EuropacPRO, PropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	324.67mm	RoHS
34562-754	42HP	1	232.5mm	EuropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	217.99mm	RoHS
34562-751	63HP	1	172.5mm	EuropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO, PropacPRO	324.67mm	RoHS
34562-758	42HP	1	292.2mm	EuropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	217.99mm	RoHS
34562-752	84HP	1	172.5mm	EuropacPRO, CompacPRO, RatiopacPRO, PropacPRO	431.35mm	RoHS
34562-755	63HP	1	232.5mm	EuropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	324.67mm	RoHS

34562-759	63HP	1	292.2mm	EuropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	324.67mm	RoHS
34562-756	84HP	1	232.5mm	EuropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	431.35mm	RoHS
34562-760	84HP	1	292.5mm	EuropacPRO, PropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	431.35mm	RoHS
34562-870	84HP	1	352.5mm	EuropacPRO	431.35mm	
34562-871	84HP	1	412.5mm	EuropacPRO	431.35mm	

Table 2/2	
Katalognummer	Snabbleverans
34562-745	Nej
34562-749	Nej
34562-746	Nej
34562-753	Nej
34562-757	Nej
34562-747	Nej
34562-750	Nej
34562-748	Nej
34562-754	Nej
34562-751	Nej
34562-758	Nej

Katalognummer	Snabbleverans
34562-752	Nej
34562-755	Nej
34562-759	Nej
34562-756	Nej
34562-760	Nej
34562-870	Nej
34562-871	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Beställ monteringssats för monteringsplatta separat.

Andra versioner på begäran.

Fästband krävs för delbredd, beställs separat.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE