

MTCA4-system för 12 dubbla AMC-moduler i full storlek



Systemet är utformat för tillämpningar med höga prestanda och hög tillgänglighet. Fläktmodulerna som kan bytas under drift med EMMC i dragkonfiguration säkerställer att de främre och bakre kortplatserna kylväxlar ordentligt.

Fläkthastigheten kan justeras via MCH. Det separata JSM-installationsutrymmet förhindrar att en AMC-plats upptas av en JTAG-modul. Systemet kan ta upp till fyra effektmoduler för att säkerställa tillräcklig strömförsörjning för krävande tillämpningar. Bakplanet har klocka och utlösningsslinjer.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

I enlighet med specifikationen MTCA4 R1.0

84 HP-system för 12 dubbla fullstora AdvancedMC-moduler, 2 enkla fullstora MCH och 4 / 2 enkla fullstora effektmoduler

6 bakre övergångsmodulplatser för dubbla RTM:er i full storlek

1 enkel kortplats i full storlek för en JTAG-omkopplarmodul (JSM)

Bakplan med dubbelstjärnatopologi

Fläkthastigheter för främre och bakre sektioner kan justeras separat via MCH

2 fläktmoduler som kan bytas under drift med kylenhetshanterare (CU EMMC)

Luftfilter åtkomligt framifrån

SPECIFIKATIONER

Table 1/3

Katalognummer	Produkttyp	Antal slots	Typ	Typ av bakplan	Dataöverföring	Ström per kortplats
---------------	------------	-------------	-----	----------------	----------------	---------------------

11890-170	Systemet	12	19-tums rackmontering	MTCA4 Dual Star Topology, JSM	40 GbE, PCIe Gen3	80W
11890-156	Systemet	12	19-tums rackmontering	CMS Dual Star Topology, JSM	40 GbE, PCIe Gen3	80W
11890-152	Systemet	12	19-tums rackmontering	MTCA4 Dual Star Topology, JSM	40 GbE, PCIe Gen3	80W
11890-119	Systemet	12	19-tums rackmontering	CMS Dual Star Topology, JSM	40 GbE, PCIe Gen3	80W

Table 2/3

Katalognummer	Luftflödesriktning	Rackhöjd	Typ av strömförsörjning	Strömförsörjning ingår	Bakre i/O	Överensstämmer med.
11890-170	Fram till bak	9U	2 x (4) enkel PM i full storlek	Nej	Ja	PICMG MTCA4 R1.0
11890-156	Fram till bak	9U	2 x (4) enkel PM i full storlek	Nej	Ja	PICMG MTCA4 R1.0
11890-152	Nedifrån och upp	7U	2 x (4) enkel PM i full storlek	Nej	Ja	PICMG MTCA4 R1.0
11890-119	Nedifrån och upp	7U	2 x (4) enkel PM i full storlek	Nej	Ja	PICMG MTCA4 R1.0

Table 3/3

Katalognummer	Djup	Förpackningskvantitet	Snabbleverans
11890-170	373mm	1	Nej
11890-156	373mm	1	Nej
11890-152	373mm	1	Nej
11890-119	373mm	1	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

2 Strömförsörjning krävs för att systemet ska fungera.

Modifierade system finns tillgängliga på begäran.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE