

# MultipacPRO Framhandtag, ett stycke, bredd 10 mm



De främre handtagen kan monteras och ger en enklare montering. Handtagen kan monteras från framsidan.

## CERTIFIERINGAR



## DESIGN

Lastkapacitet 30 kg/par.

Montering på frontpanelen

Kan användas för aluminium- eller plåtversioner

## SPECIFIKATIONER

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| <b>Material:</b>      | Aluminium                            |
| <b>Slutför:</b>       | Anodiserad                           |
| <b>Fungerar med.:</b> | Chassi; Frontpaneler                 |
| <b>Produktfamilj:</b> | MultipacPRO; Insticksenhet av ramtyp |
| <b>Produkttyp:</b>    | Handtag                              |

Table 1/1

| Katalognummer | Rackhöjd | Förpacknings<br>vantitet | Handtagstyp | Färg   | Bredd | Snabbleverans |
|---------------|----------|--------------------------|-------------|--------|-------|---------------|
| 20860-256     | 1U       | 2                        | Rakt        | Silver | 10mm  | Nej           |
| 20860-257     | 2U       | 2                        | Rakt        | Silver | 10mm  | Nej           |

| Katalognummer | Rackhöjd | Förpackningskvantitet | Handtagstyp | Färg   | Bredd | Snabbleverans |
|---------------|----------|-----------------------|-------------|--------|-------|---------------|
| 20860-258     | 3U       | 2                     | Rakt        | Silver | 10mm  | Nej           |
| 20860-259     | 4U       | 2                     | Rakt        | Silver | 10mm  | Nej           |
| 20860-260     | 5U       | 2                     | Rakt        | Silver | 10mm  | Nej           |

## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**