


Novastar glidskena, 25 kg



Novastar skjutskena med 25 kg lastkapacitet för montering på skåpstolpar eller 19-tums panel-/skjutfästen. Glidskenan stöder hyllan på tunga 19-tums chassi.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

St, 1,5 mm, finish AlZn

Stöd för tungt 19-tums chassi

För att passa in i 19-tums glidfästena

Statisk lastkapacitet 25 kg per par.

Justerbar i steg om 1 U.

För montering på vertikala skåpstolpar eller 19" panel-/glidfästen

SPECIFIKATIONER

Statisk belastning: 25kg

Produkttyp: Glidskena

Material: Stål

Table 1/1

Katalognummer	Djup	Slutför	Längd	Förpackningskvantitet	Snabbleverans
27230-102	500mm	Aluminium-zinkpläterad	370mm	2	Nej
27230-103	600mm	Aluminium-zinkpläterad	470mm	2	Nej
27230-105	900mm	Aluminium-zinkpläterad	770mm	2	Nej
27230-104	800mm	Aluminium-zinkpläterad	670mm	2	Nej
27230-106	1000mm	Aluminium-zinkpläterad	870mm	2	Nej

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE