


Panhead skruv, Torx, självlåsande



Torxskruvar med panoreringshuvud med olika metriska gängor och längder. Med tillvalsfunktioner som jordningsfunktion eller självlåsande gänga.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Pan Head skruv med torx, självlåsande

SPECIFIKATIONER

Typ: Skruv med paniskt huvud
Produkttyp: Skruv
Material: Stål

Table 1/1

Katalognummer	Längd	Slutför	Förpackningskvantitet	Gängstorlek	Fungerar med.	Snabbleverans
24560-159	6mm	Zinkpläterad	100	M2.5	Bakplan, Testa adaptrarna	Nej
21500-039	9.3mm	Zinkpläterad	100	M2.5	Frontpaneler, Horisontella skenor, typ H., Horisontella skenor, typ R.	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Vridmoment max. 0,2 Nm.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE