

Frontpanel för insticksenhet för statiskt trapezoidhandtag



Frontpanelen möjliggör montering av ett statiskt trapetshandtag i plast eller aluminium. Frontpanelen kan inte skärmas med en textilpackning.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Frontpanel, oskärmad

Frontpanel, Al, 2,5 mm, framsida anodiserad, ledande

SPECIFIKATIONER

Djup (D):	2.5mm
Material:	Aluminium
Slutför:	Anodiserad; Passiviserade
Tillbehörstyp:	Frontpanel
Produkttyp:	Frontpanel
Typ:	Frontpanel för handtag (PIU)

Table 1/3

Katalognummer	Rackhöjd	Rackbredd	Förpackningsvikt	Handtagstyp	Montering	Främre finish
30847-602	3U	3HP	1	Trapez, statisk, Aluminiumprofil	Skruvfront	Anodiserad

Katalognummer	Rackhöjd	Rackbredd	Förpackningskvantitet	Handtagstyp	Montering	Främre finish
30847-603	3U	4HP	1	Trapets, statisk, Aluminiumprofil	Skruvfront	Anodiserad
30847-604	3U	5HP	1	Trapets, statisk, Aluminiumprofil	Skruvfront	Anodiserad
30847-605	3U	6HP	1	Trapets, statisk, Aluminiumprofil	Skruvfront	Anodiserad
30847-625	6U	3HP	1	Trapets, statisk, Aluminiumprofil	Skruvfront	Anodiserad
30847-606	3U	7HP	1	Trapets, statisk, Aluminiumprofil	Skruvfront	Anodiserad
30847-607	3U	8HP	1	Trapets, statisk, Aluminiumprofil	Skruvfront	Anodiserad
30847-626	6U	4HP	1	Trapets, statisk, Aluminiumprofil	Skruvfront	Anodiserad
30847-608	3U	10HP	1	Trapets, statisk, Aluminiumprofil	Skruvfront	Anodiserad
30847-627	6U	5HP	1	Trapets, statisk, Aluminiumprofil	Skruvfront	Anodiserad
30847-629	6U	7HP	1	Trapets, statisk	Skruvfront	Anodiserad
30847-609	3U	12HP	1	Trapets, statisk, Aluminiumprofil	Skruvfront	Anodiserad
30847-628	6U	6HP	1	Trapets, statisk, Aluminiumprofil	Skruvfront	Anodiserad
30847-630	6U	8HP	1	Trapets, statisk, Aluminiumprofil	Skruvfront	Anodiserad
30847-631	6U	10HP	1	Trapets, statisk, Aluminiumprofil	Skruvfront	Anodiserad
30847-632	6U	12HP	1	Trapets, statisk	Skruvfront	Anodiserad

Table 2/3


Katalognummer	Bakre finish	Behandlade kanter	Överensstämmer med.	EMC-skärmning	Höjd (H)	Bredd (W)
30847-602	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101	Nej	128.4mm	14.9mm

Katalognummer	Bakre finish	Behandlade kanter	Överensstämmer med.	EMC-skärmning	Höjd (H)	Bredd (W)
30847-603	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101	Nej	128.4mm	20mm
30847-604	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101	Nej	128.4mm	25mm
30847-605	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101	Nej	128.4mm	30.1mm
30847-625	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101	Nej	261.8mm	14.9mm
30847-606	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101	Nej	128.4mm	35.2mm
30847-607	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101	Nej	128.4mm	40.3mm
30847-626	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101	Nej	261.8mm	20mm
30847-608	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101	Nej	128.4mm	50.5mm
30847-627	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101	Nej	261.8mm	25mm
30847-629	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101	Nej	261.8mm	35.2mm
30847-609	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101	Nej	128.4mm	60.6mm
30847-628	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101	Nej	261.8mm	30.1mm
30847-630	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101	Nej	261.8mm	40.3mm
30847-631	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101	Nej	261.8mm	50.5mm
30847-632	Ledande	Nej	IEC 60297-3-101	Nej	261.8mm	60.6mm

Table 3/3

Katalognummer	Snabbleverans
30847-602	Nej
30847-603	Nej

Katalognummer	Snabbleverans
30847-604	Nej
30847-605	Nej
30847-625	Nej
30847-606	Nej
30847-607	Nej
30847-626	Nej
30847-608	Nej
30847-627	Nej
30847-629	Nej
30847-609	Nej
30847-628	Nej
30847-630	Nej
30847-631	Nej
30847-632	Nej



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE