


# Plug-in Unit Kit för FMC, kromaterad, skärmad (textil) med handtag



FMC-ramen är i enlighet med Vita 57,1-specifikationen.  
Täcker utskärningen i hela frontpanelen.

## CERTIFIERINGAR



## DESIGN

I enlighet med Vita 57,1 specifikation

För enkla 69,0 x 76,5 mm eller dubbla 139,0 x 76,5 mm moduler

AI-Profile plug-in enhet med IEL handtag

## SPECIFIKATIONER

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| <b>Rackbredd:</b>  | 4HP                       |
| <b>Material:</b>   | Aluminium                 |
| <b>Slutför:</b>    | Anodiserad; Passiviserade |
| <b>Produkttyp:</b> | Frontpanel                |

Typ: Frontpanel med handtag (PIU)

EMC-skärmning: Ja

Table 1/2

| Katalognummer | Rackhöjd | Förpackningskvantitet | Handtagstyp | Montering  | Packningstyp | Främre finish |
|---------------|----------|-----------------------|-------------|------------|--------------|---------------|
| 20836-253     | 3U       | 1                     | IEL         | Skruvfront | Textil EMC   | Anodiserad    |
| 20836-254     | 6U       | 1                     | IEL         | Skruvfront | Textil EMC   | Anodiserad    |

Table 2/2

| Katalognummer | Bakre finish | Behandlade kanter | Överensstämmer med.            | Höjd    | Bredd | Snabbleverans |
|---------------|--------------|-------------------|--------------------------------|---------|-------|---------------|
| 20836-253     | Ledande      | Nej               | FMC<br>Mezzanine, Vita<br>57,1 | 128.4mm | 20mm  | Nej           |
| 20836-254     | Ledande      | Nej               | FMC<br>Mezzanine, Vita<br>57,1 | 261.8mm | 20mm  | Nej           |

## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE